

DC-601型 台式溶解氧分析仪

产品名称	DC-601型 台式溶解氧分析仪
公司名称	西安大成仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市新城区兴工东路华旗东郡10栋2单元18层21803号
联系电话	86-02963398716 13022836673

产品详情

dc-601型 台式溶解氧分析仪

dc-601中文台式溶解氧仪是市面上功能最强，使用最方便的一款高精度ppb级溶解氧仪。中文显示、中文菜单引导使操作极为方便、功能多、测量精度高等特点。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中溶解氧仪值的连续监测。

dc-601型台式溶解氧分析仪技术指标:

显示方式：中文液晶显示，中文菜单式操作 测量范围：0 ~ 100.0ug/l, 0 ~ 20.0 mg/l
量程自动转换；0 ~ 60.0 饱和度：0 ~ 200.0% 温补范围：自动/手动 0 ~ 60.0 分辨率：0.1 μg/l、0.01 mg/l, 0.1 精度：μg/l: ± 1.0%fs; mg/l: ± 0.5%fs, ± 0.3 通讯接口：rs232双向通讯 电源：ac220v ± 22v, 50hz ± 1hz 工作条件：环境温度0 ~ 60, 相对湿度 90 掉电保存：> 5年 时钟精度：± 1分钟/月
标定方式：一点标定、两点标定、斜率标定、手动输入 i0、s 202*202*68mm, 1.0kg

dc-601型 台式溶解氧分析仪标准配置:

dc-601二次表一台，ht10电源一个，

dc601ppb溶氧电极一支，温度电极一支，电极支架一套

主要特点 中文液晶显示，中文菜单式，中文记事。微机化：采用高性能cpu芯片、高精度ad转换技术和smt贴片技术，完成多参数测量、温度补偿、仪表自检、精度高，重复性好。

ppb级：配上t402ppb级溶氧电极及有机玻璃密闭测量池，测量微量氧精度高且无漂移。

高可靠性：单板结构，触摸式按键，无开关旋钮。防水防侵蚀设计。

电极诊断：多种标定方式，i0、s查询，监测电极性能。

网络功能：rs232双向通讯，可配打印机或t1ab1.0通讯与数据处理软件。历史数据：存储3000个数据。

记事本功能：记载200条信息。内置实时时钟:提供各种功能的时间基准等。

工业控制式看门狗：确保仪表不会死机。

dc-601型 台式溶解氧分析仪订货指南：

须告知所测介质，便于选配电极（ppb级还是ppm级）。