

光学胶冷藏箱冷冻冰柜 光刻胶恒温冰箱2-48度

产品名称	光学胶冷藏箱冷冻冰柜 光刻胶恒温冰箱2-48度
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

光学胶冷藏箱冷冻冰柜 光刻胶恒温冰箱2-48度厂家简介：

光学胶冷藏箱冷冻冰柜 光刻胶恒温冰箱2-48度厂家 北京福意联（FU.YI.LIAN）医疗设备公司创立于2013年，公司位于具有划时代的标志性建筑，北京银河SOHO办公，福意联（FU.YI.LIAN）医疗设备公司是一家面对的公司，计划引进和输出科技型强，功能性好的各类医用设备，并借助于福意联（FU.YI.LIAN）企业原端良好的渠道和域，做好进一步的拓展与扩展，不断增强企业驾驭能力，为医疗事业贡献力量。

光学胶冷藏箱冷冻冰柜 光刻胶恒温冰箱2-48度参数：

光学胶冷藏箱冷冻冰柜 光刻胶恒温冰箱2-48度：特点：

外观：高质感外观，机体采用圆弧造型，表面经雾面条纹处理，并采用平无反把手，操作容易，。

观察窗：长方形复层玻璃观窗口，可在试验中进行试验品观察使用，窗口具防汗电热器装置可防水气凝结水滴，及高亮度PL莹光灯保持箱内照明。 压缩机：压缩机循环系统采用，更能有效去除冷凝管与毛细管间的润滑油并全系列采用冷煤。 控制方式：采智能型PID+SSR/SCR正逆双向同步输出,内含之斜率控制逻辑。 控制器：具有多段程序编辑及温度、湿度可做快速（OUICK）或斜率（SLOP）控制。 循环设定：可执行9999×999回次数循环,且可再切割出5组优良之部份循环。 时间讯号：3组时序控制输出接口,搭配10种之时间控制模式,方便执行外部驱动组件启/停之时序规画。 检知：15项全功能之系统侦测,确保机台运转.并可自动显示故障时间、项目及排除对策。

光学胶冷藏箱冷冻冰柜 光刻胶恒温冰箱2-48度：

- (1) 将温度计插入座内（在箱顶放气调节器中部）。
- (2) 把电源插头插入电源插座。
- (3) 将电热丝分组开头转到1或2位置上（视需温度而定），此时可开启鼓风机促使热空气对流。电热丝分组开始工作时，红色指示灯亮，表示电热丝开始工作。
- 4) 注意观察温度计。当温度计温度将要达到需要温度时，调节自动控温旋钮，使指示灯正好发亮，十分钟后温度计上指温度过需要，而红色指示灯仍亮，则将自动控温旋钮略向反时针方向旋转，直调到温度恒定在要求的和为止。自动恒温器旋钮在箱体正面左上方。它的刻度板不能做为温度标准指示，只能做为调节用的标记。
- (5) 在恒温过程中，如不需要三组电热丝同时发热时，可仅开启一组电热丝。开启组数越多，温度上升越快。
- (6) 工作一段时间后，可开启顶部的放气调节器将潮气排出，也可以开启鼓风机。
- (7) 使用完毕后将电热丝分组开关全部关闭，并将自动恒温器的旋钮沿反时针方向旋零位。
- (8) 将电源插头拔出。

福意联恒温、冷藏设备等等。其产品广泛应用于医疗，实验室，科研院校，检测，采样等，并可根据用户需要设计、非标准试验设备。

光学胶冷藏箱冷冻冰柜 光刻胶恒温冰箱2-48度