

WERK-SCHOTT过程阀/过程阀

产品名称	WERK-SCHOTT过程阀/过程阀
公司名称	上海智鸢机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市中山北路1759号浦发广场D座1615室
联系电话	021-31200218 18817980598

产品详情

WERK-SCHOTT过程阀/过程阀

WERK-SCHOTT过程阀/过程阀

Werk-Schott的工作理念总是旨在达到制造产品的高质量标准，从设计到组装。在每一个细节，精密的加工，完善的基体和技术应用于注射过程的技术，发现卓越的品质。敏捷性主要生产部件的永久性库存确保生产率和产品交付的及时性。结果反映在一个充满活力和竞争力的贸易中，能够满足冶金，皮革鞋匠，家具，汽车等行业工业自动化行业若干领域的需求。ISO 9001认证通过质量管理体系的施和认证，Werk-Schott能够通过持续改进维护服务标准，并以顾客满意为目标。对于Werk-Schott，ISO 9001证书是有效解决问题或意外问题的增长和准备，以及更好地听取他们的建议，批评或投诉的资格。

强化了一个突出的品牌，以适应巴西市场的经济实力和技术需求。由于位于诺和汉堡市，南里奥格兰德州以及圣保罗州的米拉索尔市的植物，Werk-Schott与全国各地的利益相关者进行了交流。一批技术娴熟的专业人员，足够坚固的结构和负责任的管理，使得Werk-Schott成为具有可靠性的公司。30多年来相信巴西的潜力，不断满足当地工业的需求。

WERK-SCHOTT过程阀

WERK-SCHOTT拥有全面的气动设备的范围DEVE-loped在所有制造过程的高品质控制。下面选择设备的范围，并检查所有的质量是WERK，肖特的产品可以为您提供。

WERK-SCHOTT是在每一个正确的设计气动设备强制性内容。它们是必要的，从固体颗粒和湿度

下降，以及从烃和气味纯化压缩空气。在牙科设备中使用的压缩空气必须由固体颗粒，水气溶胶和污染的油，其传统的过滤系统不排除从污染。干燥系统可以从压缩空气去除水分，但不要删除由空气压缩机推出的污染油，即使是使用干运转的压缩机（无油）。发生污染，因为环境空气可具有悬浮烃的20至30ppm，来自燃料燃烧。

5 MICRA标称过滤常规过滤器不去除亚微米污染颗粒-这些传统的过滤器除去大于2 MICRA较大颗粒; 然而，悬浮固体颗粒的80%小于2 MICRA较小和气雾剂是小于0.2 MICRA。聚结过滤器被设计为从压缩空气中去除亚微米，油和水的颗粒。的微粒去除效率为0.3至0.6微米;代表98.5%至99.9999%。

巴西WERK-SCHOTT公司主要产品：WERK-SCHOTT电磁阀、WERK-SCHOTT旋转阀、WERK-SCHOTT过程阀、WERK-SCHOTT真空发生器。

WERK-SCHOTT过程阀/过程阀上海智鸢机电设备有限公司直接从国外生产厂家进货,最大减少采购损耗,大大降低了采购成本及时间,确保产品的质量。提供极高性价比的设备，备件的产品的销售及售后服务，协助国外供应商更好的扩展中国业务。欢迎广大朋友来电来函咨询！