

# 无釉砖钢轮耐磨试验机

产品名称	无釉砖钢轮耐磨试验机
公司名称	沧州路仪试验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:路仪 型号:GLM-200型
公司地址	献县段村乡高庄
联系电话	0317-4608382

## 产品详情

### 无釉砖钢轮耐磨试验机

#### GLM-200型钢轮耐磨试验机

一、主要用途及特点:用于无机地面材料及无釉砖等产品的耐磨性能测试,随机配有A、B两种钢轮,通过更换钢轮和配重坨就能方便地实现一机多用、无釉砖钢轮耐磨试验机可对不同尺寸的墙砖、地砖、行道砖等进行耐磨试验。本产品外形美观、工作稳定可靠,操作维护简便。

二、符合标准:GB/T3810.7—2006《无釉砖耐磨试验方法》

ISO/DIS10545/6—94《无釉砖耐深度磨损试验方法》GB/T12988-91《无机地面材料耐磨试验方法》

三、技术规格:钢轮转运速度75(r.p.m)钢轮参数直径200(mm)厚度A型

10(适用GB/T3810.7-2006)B型70(适用GB/T12988-91)硬度A型>HRC51

B型HB210-240无釉砖钢轮耐磨试验机平衡坨质量A型

2500g(适用GB/T3810.7-2006)B型14000g(适用GB/T12988-91)料斗容积6.5L磨擦

时间0-180s可调磨料节流速度A型150g/150rB型>1L/min

外形尺寸(mm)(长×宽×高)870×470×1500钢轮式耐磨试验机操作规程(1)将干燥的磨料装入料斗。

(2)将干燥、干净试样固定试样夹具上,试样垂直于夹具底座,其下面与摩擦钢轮正切。

(3)接通电源,电源指示灯亮。(4)无釉砖钢轮耐磨试验机预置试验时间(2min)(5)提起夹具后端挂钩,使试样接触磨轮,同时调节料斗上的闸板,使料斗中流出的磨料均匀加入研磨区,流出速度大于1L/min。(6)接启动按钮,电机转动当磨到预定时间时,磨轮自动停止转动,此时,关闭磨料调节闸板,使磨料停止流出。(7)移动夹具,取下试样,用精度为0.1

mm量具,测量试样上磨坑弦的长度,在每一试样的正面相互垂直的两个不同部位进行试验。

质量承诺:1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。产品价格承诺:

1、为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质\*\*产品。2、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给贵方

。无釉砖钢轮耐磨试验机交货期承诺:

1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件； 技术保养维修手册  
外购件说明书及制造厂家 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件