

腊肠水分测定仪 腊肠水分检测仪 哪个品牌好

产品名称	腊肠水分测定仪 腊肠水分检测仪 哪个品牌好
公司名称	深圳市冠亚电子科技有限公司长春朝阳分公司
价格	面议
规格参数	品牌:深圳冠亚 型号:WL-08 称重最小读数:0.001g
公司地址	长春市朝阳区大兴路13号106室
联系电话	43186939830 18904316371

产品详情

产品名称：腊肠水分测定仪

一、产品型号：WL

广泛应用研究所、大学、检验所及化工企业用于粮食加工品（淀粉、面条、面粉、饼干）脱水食品（蔬菜、肉类、馅饼、饮料颗粒、烟草茶叶、水产加工）、饲料、化工原料、制药、纺织原料等等，对样品所含的游离水份进行测试。

二、完全自主研发的水分测量系统，依据干燥箱原理，保持与干燥法水分值的良好一致性。仪器自带称重系统，在测量过程中始终检测样品重量变化。样品受热后水分丢失，重量持续减轻，当样品水分完全干燥后，重量维持恒重不变，仪器自动结束测量。

三、腊肠水分测定仪产品型号：WL

四、在水分检测领域，测量准确性和测量速度之间的矛盾一直没有解决；针对这一现状提供一种有烘干法结构的水分检测仪器。WL水分仪是我公司自主研发生产的高新技术产品，获得国家发明专利号；符合国标类水分限量检测标准。WL水分仪简化了水分检测的操作步骤，排除人为、环境和湿度的影响，缩短检测时间周期，整个操作时间控制在几分钟之内，是一种新型的检测水分含量的仪器。

五、冠亚水分仪公司生产的WL水分仪实用新型专利和外观专利，该产品被CCTV、新浪科技、凤凰科技、搜狐新闻、京华时报等各大媒体报道，WL水分分析仪能够准确检测，让水分超标值原形毕露。

六、腊肠水分测定仪产品优点：

1、体积小、重量轻；

- 2、检测速度快、只需几分钟；
- 3、操作简单，测试准确；
- 4、采用特制加热方式；
- 5、显示部分采用红色数码管显示（7种参数：水分值、样品重量初值、终值、测定时间、温度初值、最终值、判别时间）；
- 6、用途广泛、全自动测试；
- 7、关键零部件均采用纯进口高端材料，以保证产品检测结果的准确性；
- 8、目前水分仪行业唯一取得<中华人民共和国制造计量器具许可证>的高科技公司,证件号 吉制00000018号
- 9、专业化的数据处理软件，可实时对水分数据进行采集、分析、储存、打印。
- 10、提供最符合您的水分检测测定方案。
可作为市场工商管理部門的一种有效的检测工具，防止不法商贩损害消费者的健康和利益的行为。

七、腊肠含水率水分仪技术参数：

- 1、称重范围：0-90g
- 2、水分测定范围：0.01-100%
- 3、称重最小读数：0.001g

进口JK称重系统

- 4、样品质量：0.5-90g
- 5、加热温度范围：起始-205

加热方式：可变混合式加热

微调自动补偿温度15

- 6、水分含量可读性：0.01%(测到100PPM)
- 7、显示参数：7种采用红色数码管独立显示模式
- 8、外型尺寸：380×205×225(mm)
- 9、电源：220V ± 10%
- 10、频率：50Hz ± 1Hz

11、净重：3.07Kg

八、冠亚水分仪公司售后服务：

- 1、产品保修一年，在保修期内，无论何种零件损坏，都由我方无偿提供，并免费服务
- 2、终身跟踪服务，凡超过一年保修期的设备，对损坏零件的调换，仅收取零件的成本费，实行免费服务。
- 3、用户在使用过程中，如遇到的各种操作及技术故障问题，可随时通过电话、传真或E-mail等形式及时与我公司取得联系，我们的工作人员将以热情、周到的服务给您解答！