

# 实验室高混机-小型高混机-张家港小型高混机

产品名称	实验室高混机-小型高混机-张家港小型高混机
公司名称	张家港市佳诺机械有限公司
价格	12700.00/台
规格参数	实验室高混机:SHR10L实验室高混机 10L高混机:张家港10L高混机 张家港高混机:张家港佳诺10L高混机
公司地址	江苏张家港市南丰镇振丰路12号
联系电话	13160133121

## 产品详情

张家港市佳诺机械有限公司专注于实验室高混机，高速混合机，高速混料机，高低混的生产研发，在吸取德国蒂森的先进生产技术上对我公司现有的技术基础上进行升级，目前主轴密封件采用德国进口，密封性能好，不漏粉，使用寿命长。

引进消化并吸收先进技术研制而成，混合物料采用负压混合原理。具有自动化程度高，混合速度快，可采用变频调速控制，其桨叶为精密不锈钢压力铸造，且通过静动平衡测试。

容器盖与容器间采用凹凸式双道密封方式，与传统的单道式平面密封相比，密封效果更好。主轴密封是采用材质为进口耐用橡胶的三层骨架油封，并有注油装置，密封效果好，使用寿命长。排料阀门采用柱塞式的料门堵。门堵内表面与容器内壁吻合严密，不存在混料死区，使物料混合均匀。料门堵采用端面密封方式，密封可靠。测温点设在容器内，与物料直接接触。

根据物料的特性，不锈钢桨叶有圆盘桨叶和三片桨叶两种。搅拌浆由电机经三角胶带来驱动。它按顺时针方向旋转达，使物料一方面沿锅壁运动，又同时上下循环翻动，加工导流板的作用，使混合效果更好。由于物料是高速运动的，所以颗粒之间，料与桨叶之间的磨擦热很大，它使物料温度迅速上升，不

仅相应地减少了锅壁的加热量，而且有利于树脂对增塑剂的吸收，搅拌浆是不锈钢制造的，又仔细地机械加工，耐磨、耐腐蚀，

新能源材料对高速混合机性能的更高要求、[锂电池材料高速混合机](#)

产能结构性过剩、企业产品稳定性、可靠性及自动化技术程度低、高速混合机生产商独资或合资加工厂发展趋势很快、全球制造技术开创性革命影响塑料机械市场需求。正确认识“一带一路”新机遇，加快发展国外市场，并培育有企业核心竞争力的工业企业，真正走出去，发展成为跨国型工业企业，成为市场竞争的强者。