

船用钟式/板式胶木有机玻璃倾斜仪显示误差小

产品名称	船用钟式/板式胶木有机玻璃倾斜仪显示误差小
公司名称	南通游龙船舶装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南通市海安县中坝南路89号
联系电话	0513-81871002 18012250091

产品详情

船用钟式/板式胶木有机玻璃倾斜仪显示误差小QD-50型钟式倾斜仪采用传统的精密仪器制造工业制做。机芯用金属材料制成。各种零部件都经防腐蚀处理，该产品是用来测量船体瞬间时倾斜度、并予以记录。具有记录准确、工作可靠、使用方便等优点。是舰船必备仪器，适用于航海、海洋、渔业等部门。

技术指标 1、分度值 1° 2、量程：左右各 50° 3、示值误差 $\pm 1^{\circ}$
4、外形尺寸及重量：盘面尺寸 150mm外型尺寸 208×62 mm 重量约1.5kg 工作环境要求
1、应避免受到剧烈冲击震动 2、工作温度： $-10 \sim 50$

安装使用：倾斜仪应垂直固定在被测物体上，操作方法如下供参考；

- 1、打开外壳：手压外壳，将壳按钮红标记旋转至钟面方向,向外拉出打开外壳。 2.调正倾斜仪，使后盖上的三个黑色防潮胶垫位于图所示位置，用3个螺钉加垫圈穿入三个防潮胶垫孔内，固定在被测墙板上。注意：黑色指针的指向在“0”位上
- 3、取下固摆锤螺钉，换用备件中M3×12螺钉，使摆锤能左右灵活摆动 4、关闭外壳旋按钮即锁紧。

船用钟式/板式胶木有机玻璃倾斜仪显示误差小 在面对逆境的时候，微笑是更高的一种境界，微笑是一种豁达，微笑是一种勇气，微笑是一种敢于面对一切的精神，微笑是从逆境中奋起的最好表现！

- 其他使用说明 1、在航海过程中，若船身发生倾斜，倾斜仪指针随之左右摆动摆锤始终指地，从黑色指针相对盘面发生偏转，偏转角度即为船体在瞬时的倾斜度，由左右红色记录针记录并保持最大值。
2、若需重新测量倾斜度时，可用手旋转玻璃上的复位针使左右记录针回复到“0”位上。

本产品保修期一年。提供船级社CCS船用产品证书！用途：用于衡量风浪中的船舶是否倾斜。

联系人吕霞18012250091微信手机QQ同号