

供应万向节卧式硬支承平衡机 电机转子动平衡机

产品名称	供应万向节卧式硬支承平衡机 电机转子动平衡机
公司名称	上海亿本试验机有限公司
价格	32800.00/台
规格参数	品牌:亿本 型号:YYW-160
公司地址	上海市奉贤区海湾旅游区奉新北路22号168室
联系电话	86 021 59959391 15026928230

产品详情

上海亿本试验机有限公司是全国著名的动平衡机专业生产制造企业与供应商，向广大用户全面提供动平衡解决方案及优质的检测设备。

YYW系列万向节平衡机说明

万向节传动平衡机主要应用于大型发电机转子、汽轮机、陶瓷机械、滚筒、风机、印刷机械、纺织机械等旋转体工件平衡校正。本机采用万向联轴节传动，用变频器实现无级调速，且精度高、操作方便、效率高等。测量系统采用CAS-602工控电脑系统，转速、量值、相位全用数字显示。万向节传动平衡机采用万向联轴节传动，可获得多种平衡转速，且精度高、操作方便、工作效率高等。主要应用于大型电机、机床主轴、风机、离心机、水泵、内燃机、风轮、陶瓷机械、滚筒、胶棍等旋转体工件平衡校验。

万向节平衡机的特点

- 1、专业设计的摆架，有效传递机械力，坚固可靠，振动阻力小，刚性好；
- 2、高灵敏度传感器，线性度好，耐用可靠；
- 3、一次标定，永久使用，允许极高的初始不平衡量；

- 4、平衡机专用的万向联轴节传动，动力传递平稳，起动快，操作方便；
- 5、适用于转子外圆不能采用圈带传动装置或是要求很大的传动功率；
- 6、先进的电测系统，友好的人机界面，功能齐全。

维护保养

- 1.必须经常保持平衡机清洁，导轨面上应保持清洁，并经常涂油防锈。
- 2.支承块或滚轮表面应保持清洁，不准粘附铁屑、灰尘杂物，每次工作前应揩净支承块或滚轮和转子轴颈，加上少许润滑油。移动支承架时应同时将转子转动或将左右支承架同时同速移动，以免轴颈和滚轮表面划痕磨损，不允许将转子放在滚轮架上进行敲打或撞击。
- 3.电测箱是平衡机的关键部件，必须防止振动和受潮，应妥善保管。工作完毕后应关掉电测箱开关。
- 4.电测箱如较长时期不使用，则应定期通电预热几小时。
- 5.电测箱面板上所有旋钮和开关不得随意拨动，以免损坏元器件和带来测量误差。
- 6.光电头的镜头玻璃应经常用擦镜纸或擦镜布揩清透镜的外表面，使之保持清洁，切忌用带油污的纱头或脏布揩拭镜面。
- 7.平衡机是精密的检测设备，应有专人负责保管与操作。