

嘉宇特装股份JYR系列有热再生空气干燥机

产品名称	嘉宇特装股份JYR系列有热再生空气干燥机
公司名称	嘉宇实业（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2013号2幢1051室
联系电话	021-60913363

产品详情

嘉宇特装股份JYR系列有热再生空气干燥器吸附式干燥机

嘉宇特装股份JYR系列有热再生空气干燥器的工作原理与微热吸附式再生干燥机基本相同，不一样的是，它的加热器温度较高，所以干燥效果更完美，气体露点能够达到-75。JYR系列有热再生干燥机是根据变温吸附(TSA)和变压吸附(PSA)的原理设计而成，即加压低温时吸附，常压高温时再生。产品特点：工作压力适应范围宽，干燥气体露点低，再生耗气量小，切换时间比其他干燥器要长，但是操作方便。

功能特点：

- 1、全自动PLC微机控制系统
- 2、自动冲压系统
- 3、阀门自动切换

主要技术参数：

- 1、处理气量：1~300Nm³/min
- 2、气体露点：-60~-75
- 3、工作压力：0.2~6.0Mpa
- 4、进气温度：45
- 5、进气含油量：0.01mg/m³

6、运行噪音： 75dB(A)

7、工作环境：室内

设备组成：

JYR系列有热再生空气干燥机，主要由：两个干燥塔、加热器、阀门和控制系统组成。

产品别名：有热再生干燥机，空气干燥机，吸附式干燥机，空气干燥器

操作规程：

开机步骤：

接通电源，调整好控制器工作时间及时序，设定温度为200 ，检查压缩气体的压力是否正常，按启动按钮启动。

开启压缩气体进口阀(自配)，打开再生气放空阀。调整控制气路压力至0.35 ~ 0.5MPa，开干燥气体出口阀(自配)。

调整再生流量阀，将再生消耗气量控制在额定处理气量的2%范围内。

全系统进入正常工作状态。

关机步骤：

关闭压缩气体进口阀，干燥气体出口阀，放尽两塔内的气体。

应用行业：

JYR系列有热再生空气干燥器为石油化工、轻工、纺织、化肥、冶金、电力、电讯、交通运输工具的气动控制、气动仪表、气动元件以及各工业中的工艺用气提供高质量的压缩气体。

按停止按钮，切断控制柜电源。

公司简介

江苏嘉宇特种装备股份有限公司研发的产品JY-J系列气源净化设备、JY/CMS系列变压吸附制氮、制氧装置等，曾分别获江苏省优秀产品金牛奖、国家新产品奖。产品广泛应用于电力、石油、化工、冶金、水泥、机械、电子、制药、食品及环保等行业。在主营压力容器和化工机械的基础上，已形成热水炉，容积式换热器、各类反应釜、锅炉配套设备、纺织品定型设备、玻璃纤维辅助设备、水泥机械配套设备、化工成套设备、脱硫配套设备等十大系列产品的设计、制造及安装。主营产品：空分设备，气源净化设备，压力容器，制氮机，储气罐，冷干机、压缩空气干燥机，PSA制氮设备，工业制氧机、反应釜等。

联系方式

江苏嘉宇特种装备股份有限公司

邮编：226600

电话：0513-88918760 0513-88832606 13506278356

传真：0513-88922836

网址：<http://www.jytzgf.com>

邮箱：JY88918760@163.COM

地址：江苏海安高新区镇南路516号