

沥青含水量测定仪，重庆试验仪器

产品名称	沥青含水量测定仪，重庆试验仪器
公司名称	重庆市渝北区北方仪器经营部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:北方
公司地址	重庆市渝北区松牌路94号日月潭大厦
联系电话	023-67600861 13500301020

产品详情

沥青含水量测定仪，重庆试验仪器 有单联双联，四联。蒸馏烧瓶：500ml 加热功率：800WSD-II 型电动砂当量试验仪是根据国家行业标准（JTJ058-2000）中（T0334-1994）细集料砂当量试验规程要求设计的产品，适用于沥青混合料及水泥混凝土，用天然的砂、人工砂、石屑，其集料最大粒径不超过4.75mm，测定细集料中所含的粘性土或杂质的含量，以评定集料的洁净程度。产品详情 主要特点：

1、本仪器主要用于测定沥青路面的渗水量。2、该产品是交通部公路司为修订《公路沥青路面施工技术规范》设立的专题研究项目，即《沥青路面渗水测定方法及指标》主要技术参数：

1、量管容积：600ml 2、底座直径：220mm

3、压重块质量：5kg(4块)要求中指定的产品也是新试验规程中的标准产品。符合JTJ052-2000标准。

4、外形尺寸：400X400X800mm 5、重量：10KG 6、电源电压：220V 7、功率：1KW

8、环境温度：5~40 9、环境湿度：85% 相关使用方法：

1、称量洗净并烘干的玻璃烧瓶的质量（m1），准确至0.1g。2、将试样充分摇匀，或预热至50-80℃，使成流体后注入玻璃烧瓶中约100g（水分少于25%）或50g（水分多于25%时），称其合计质量（m2）准确至0.1g。3、用量筒取200mL溶剂，注入烧瓶中，将烧瓶中的混合物仔细摇匀，勿使溅出瓶外并投入一些玻璃毛细管或无釉磁片。4、将仪器装置如图，先将洗净并烘干的水分接受器（2）的支管紧密的安装在玻璃烧瓶（1）上，使支管的斜口进入烧瓶15-20cm；然后在接受器上连接冷凝管（3），冷凝管的内壁要预先用棉花拭干。安装时，冷凝管与水分接受器的轴心线要相重合，冷凝管下端的斜口切面要与接受器的支管管口相对。为避免蒸气逸出，应在冷凝管的上端用棉花塞着，以免空气中的水蒸气进入冷凝管凝结。联系方式 电话：023-6760 0861 手机：135 0030 1020 Q Q：3324319856

地址：重庆市渝北区丹阳名居B栋16-1 全国统一服务电话：400-996-7116