

# 供应树脂塑料水分含量水分计

产品名称	供应树脂塑料水分含量水分计
公司名称	厦门精凡科技有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	
公司地址	厦门市同安区瑶江里151号201室
联系电话	0592-7360878 13306018891

## 产品详情

在现代生活中，树脂、塑料等工艺品的使用越来越多，因此，塑料的质量就变得更加重要，水分含量是影响塑料质量的主要因素。水分计就成为了不可缺少的检测工具。

XF-SFY120卤素加热水分计是我司自主研发的一款新型产品，对检测塑料的水分检测有着重大意义。

树脂塑料水分含量水分计产品特点：

- 1、 液晶显示屏，可准确显示水分数据；
- 2、 操作简单，无须辅助设备，质量过硬，仪器零损耗；
- 3、 专用数据处理软件，可随时观察水分变化数据；
- 4、 无需安装、调试，拆箱即可使用；无需培训，省却繁琐的使用步骤；
- 5、 测定时间短，工作效率高；性能稳定，加热均匀；体积小、重量轻；
- 6、 全自动检测，测量完毕报警提醒，测定过程无须看管；
- 7、 德国进口传感器让仪器测试效果更加精准、卓越；
- 8、 独特的防风罩设计，使得仪器称重系统更加稳定；
- 9、 样品的含水量、含固量可以同时转换。

树脂塑料水分含量水分计技术参数：

型 号	XFSFY系列卤素水分仪			
	120A	120B	50A	60A

最大称量值	120g	120g	120g	120g
显示分度值	0.001g	0.002	0.005g	0.01g
可读性 (样品 > 10g)	0.01%	0.02%	0.05%	0.1%
加热源	卤素灯			
温度设置	室温- 180			
数据保存	16组			
重量校准	100g			
称盘尺寸	110 (mm)			
外形尺寸	( D*W*H ) 330*205*165(mm)			
包装尺寸	( D*W*H ) 410*315*335 (mm)			
净重	3.2kg			
毛重	4.6kg			

测试步骤：

- 1、 在0.000的状态下，将样品放在秤盘上面；
- 2、 盖上盖子，按start开始加热测试；
- 3、 测试完毕后屏幕直接显示产品的水分含量，按Set来切换水分，固含量，失水重量，再按一下start返回下一个样品测试。