

卫生级快装球阀-316不锈钢卡箍球阀

产品名称	卫生级快装球阀-316不锈钢卡箍球阀
公司名称	上海儒柯阀门有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:RKFM/儒柯 型号:Q81F-10P 产地:上海
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A115幢
联系电话	13916671098

产品详情

【产品简介】：上海儒柯[卫生级快装球阀-316不锈钢卡箍球阀]严格按国家卫生部规定标准生产，该球阀采用快装连接设计、方便清洗和拆装、操作简单、省时省力，阀体采用SUS304或SUS316L材质制造而成、卫生级快装球阀：阀体内外采用电离子抛光确保介质无残留在阀体内以达到高卫生标准。卫生级快装球阀制造标准按国家标准、ISO、API、DIN，非标制造请来电说明，卫生级外螺纹球阀采用：手动，气动，电动等传动：密封采用高卫生级天然胶、制造口径：DN20 DN100、适用：洁净水、食用油、牛奶、果汁等管路上。

卫生级三通球阀

【其他产品名称】：卫生级三通球阀 “卫生级三通外螺纹球阀” “卫生级三通快装球阀” “卫生级三通卡箍球阀” “卫生级气动三通球阀”

【产品简介】：卫生级三通球阀在卫生级管道起切换或换向作用，阀体内外采用电离子抛光确保介质无残留在阀体内以达到高卫生标准，该卫生级三通球阀可配制电动或气动执行器，以达自动化启闭作用。

卫生级快装球阀-316不锈钢卡箍球阀【主要结构性能参数】：

- 1、传动：手轮、气动/电动(带手动)
- 2、连接：内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对夹式、卡箍、卡套
- 3、结构：浮动球、固定球、直通、(T/L型三通)、四通、半球直通等。
- 4、密封：卫生级橡胶。
- 5、压力：0.6Mpa 1.6Mpa

6、口径：DN20 DN100

7、温度：0 120

8、阀体材料：06Cr19Ni10（SUS304）06Cr17Ni12Mo2（SUS316L）。

9、介质：洁净水、食用油、牛奶、果汁等。

10、适用工况：乳化锅用:Eumix-0.25×2机械密封、Eumix-0.75机械密封、Eumix-2.2机械密封、PDH140-XB机械密封、电控箱压缩空气、真空泵用

乳化锅加压口用、油相罐底用、乳化锅、油相锅、水相锅蒸汽凝水用

PDH140-XB料斗口×2、真空口、水相进料、油相进料、放空、水相罐出料用、PDH140-XB出料口、循环口用、乳化锅用、油相锅、染料锅蒸汽管道用、油相锅出料、染料锅出料用、油相锅、染料锅蒸汽凝水用、Eumix-0.25机械密封、Eumix-0.37机械密封、电控箱压缩空气用、乳化锅用

卫生级快装球阀-316不锈钢卡箍球阀【产品特点】：

L型流道的三通4面阀座球阀，采用2面阀座，受力平衡，保证闭止通道上可靠密封。主要用于流路的换向。

T型流道的三通4面阀座球阀，采用4面阀座，受力平衡，保证闭止通道上可靠密封。主要用于分流、混流、换向以及三通道的完全开放。

卫生级快装球阀-316不锈钢卡箍球阀【产品使用说明】：

- 1 球阀前后管线已准备好。前后管道应同轴，两法兰密封面应平行。管道应能承受球阀的重量，否则管道上必须配有适当的支撑。
- 2 把阀前后管线吹扫干净，清除掉管道内的油污、焊渣和一切其它杂质。
- 3 核对球阀的标志，查明球阀完好无损。将阀全开全闭数次证实其工作正常。
- 4 拆去球阀两端连接上的保护件。
- 5 检查阀孔清除可能有的污物，然后清洗阀孔。阀座与球之间即使仅有微小颗粒的异物也可能会损伤阀座密封面。
- 6 把阀装上管线。阀的任何一端都可装在上游端。用手柄驱动的阀可安装在管道上的任意位置。但带有齿轮箱或气动驱动器的球阀应直立安装，即安装在水平管道上，且驱动装置处于管道上方。
- 7 阀法兰与管线法兰间按管路设计要求装上密封垫。
- 8 法兰上的螺栓需对称、逐次、均匀拧紧。
- 9 连接气动管线（采用气动驱动器时）。
- 10 操作驱动器启、闭球阀数次，应灵活无滞涩，证实其工作正常。
- 11 按管路设计要求对管道与球阀间的法兰结合面进行密封性能检查。

卫生级快装球阀-316不锈钢卡箍球阀质量保证

质量保质期为试车合格后12个月。在保质期内，由于供方或供方所供产品出现问题，供方将在需方规定时间内免费更换、修理，直至更换新阀。

质保期外供方所供产品出现问题需供方处理时，供方将及时派技术人员到现场提供技术服务。

质保期内发现的设备质量问题，由供方免费负责维修、更换，相应零部件由供方免费提供。

质保范围内对产品的维修以及检测应尽可能在需方现场进行，如确实不具备条件，将在供方