

新型元器件粘接固定胶配方 2017胶水新产品

产品名称	新型元器件粘接固定胶配方 2017胶水新产品
公司名称	杭州柘大检测技术有限公司
价格	4000.00/个
规格参数	品牌:飞秒检测 型号:ZD 产地:杭州
公司地址	杭州市西湖区西溪路525号B楼209室
联系电话	0571-87759051 15397161905

产品详情

新型元器件粘接固定胶配方 2017胶水新产品

现代社会，在工业生产中，越来越多的地方需要用到各式各样的胶水。每一种胶水都起着不同的作用，而电子元器件中的胶水也越来越多，为每一个精密的电子仪器起到一份至关重要的作用。

产品定义：

元器件粘接固定胶一般是一种单组份的硅橡胶，它能在室温下与空气中的水分结合引起交联，硫化成为高性能弹性体，它是一种优良的金属及非金属材料的粘结剂和密封胶。对使用场合的周围环境不会产生污染。固化后的胶体，充分的发挥有机硅材料的优异电器特性，在宽广的温度范围内（-60 ~ 180 ），具有抗拉伸、振动和冲击的能力；并且具有优异的耐侯性、耐热性、耐寒性、疏水性。

产品作用：

粘结：对大多数材料具有良好的粘结力，阻燃性好，可用于金属与金属、金属与无机材质的弹性粘结剂，对被粘结材料无腐蚀，并用作硅橡胶之间及硅橡胶与其它材料之间的粘结剂，如：电视偏转线圈的粘结、水下仪器的防水防潮粘结、仪器仪表的弹性粘结等。

密封：作填隙材料，具有优良的阻燃性，如仪器舱、船舱等缝隙的阻燃填充。化工设备、流量计、视镜、电器设备的密封以及螺钉的防松动密封等。

柘大飞秒检测元器件粘接固定胶成分分析服务：

【技术项目】:元器件粘接固定胶配方组分化验

【目的作用】:元器件粘接固定胶模仿生产、防水剂配方还原、质量性能诊断、降低成本

【技术方案】:元器件粘接固定胶配方分析、成分分析、对比分析、指定成分分析

【检测设备】:能谱仪、色谱仪、质谱仪、热谱仪、光谱仪、核磁共振仪等

【所需时间】:10个工作日（视分析项目而定）

【标样制备】:100—500克（或毫升），瓶、袋装均可密封加固

联系方式：

公司名称：杭州柘大飞秒检测技术有限公司

联系人：余工 先生

电话：86-0571-87759051 15397161905

传真：86-0571-87359462

地址：浙江省杭州市西湖区西溪路525号浙大科技园B座208室