

# 水果糖度计数显测糖检测仪手持检测含糖量

产品名称	水果糖度计数显测糖检测仪手持检测含糖量
公司名称	无锡万佳力合农业发展有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	
公司地址	无锡市惠山经济开发区智慧路19-606
联系电话	13915299876

## 产品详情

一、数显糖度计概述用于快速测定含糖溶液以及其它非糖溶液的浓度，广泛应用于制糖、食品、饮料等工业部门及农业生产和科研中。适用于酱油,番茄酱等各种酱类(调味料)产品的浓度测量、果酱、糖稀、液糖和各种水果等含糖分较多产品的糖度测量、果汁,清凉饮料及碳酸饮料的生产线上,品质管理,发货前检验等，在水果从种植至销售的过程中,它可测定准确的收采时期,作甜度分级分类...此外，在纺织工业浆料的浓度测定也获得普遍的应用，用于检测水溶性切削液（切削油）、乳化液、磨削液、拉丝油、攻丝油、切割液、脱模剂等工业用油的重量百分比浓度，为准确地配制削液（切削油）、乳化液、磨削液、拉丝油、攻丝油、切割液、脱模剂提供了极大的方便，可应用于管理清洗金属加工零件用的清洗液的污浊程度。

二、数显糖度计参数型号：DR101 测量标度：糖度计50 Brix浓度 编号：S01  
测量范围：0.0-50.0% 分辨率：0.1% ±0.2% 精确度：1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD1.数字式糖度计小巧美观，使用方便，能够轻松地放入口袋。2.采用直流电，一节7号电池即可供电，并且能快随时随地准确测量。3.触摸式按键，舒适美观。4.特殊设计的样本置放处可以解决样本的溅出问题，并且易于清洁。5.数字显示糖度计在测量糖度的同时，能测量被测体的温度并且显示，并且能做自动温度补偿。6.测量速度快，一次测量只需在3秒。7.具有广泛的衡量范围，适用于几乎任何果汁、食品与饮料等液体的测量。8.显示方式：LCD大屏幕液晶数字显示。9.省电功能，如果60秒内无操作，糖度计会自动关机。10.规格：121\*58\*25毫米，净重90克（不包含电池）。三、数显糖度计配置折射仪一个，说明书一份，电池一个，吸管一个，眼镜布一块，包装盒海绵