

HDL-9W微机汉显定硫仪

产品名称	HDL-9W微机汉显定硫仪
公司名称	济宁市嘉运机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区
联系电话	0537-2165958 15264706855

产品详情

HDL-9W微机汉显定硫仪

HDL-9W微机定硫仪(测硫仪)是依据库仑滴定法的原理（参见GB/T214国家标准），由单片机系统负责高温炉的升温控制，采集温度、测量结果的数据，并将数据传输给主控微机，由微机系统进行数据处理，显示炉温、测量结果、送样位置等信息，向单片机系统发送控制命令，自动完成实验。也就是说，化验员只需输入样重，其他工作由仪器自动完成。当设备工作在脱机状态时，由单片机系统独立完成所有操作。仪器既可以微机工作又可以改为液晶面板操作,两用型,开机的同时按仪器面板上的白色“数字键”改为汉显液晶模式，按蓝色“方向键”改为微机电脑模式。关机后自动保存,下次开机不做修改，自动默认上次操作模式。

主要特点：

- 1、该仪器用于测量煤、焦炭、石油、矿石，石墨等其他可燃物质的硫含量。
- 2、整个测试过程可以由电脑控制自动完成，也可脱离电脑由单片机工作，两用型。
- 3、实验过程中校正方便，显示直观。
- 4

、测量结果可储存电脑,长期保存,随时可查询、打印。5、系统工作温度用户可通过软件在800 -1150 之间选择设定(测煤时为1050 ,测石油时可选择800)。6、微机与单片机系统之间采用标准RS232串行接口,接线简单、传输可靠、传输距离远、故障率低等特点。7、单片机系统负责控制高温炉的温度控制、测量数据的采集,并将数据通过通信电缆传输给主控电脑,由电脑进行数据处理,与电脑主程序的配合可以使系统整体性能有大幅度的提高。8、本系统将高温炉、磁力搅拌器、空气净化装置、电解池、自动送样机构、单片机控制线路合理地放置在同一机箱内,使整机系统美观、体积小、仪器放置与连接方便、软件操作与日常维护简单等特点。

主要技术参数：

1、硫的测量范围：0-99.99%。2、载气流量：1000ml/min。3、测硫时间：3-9min

,微机自动判断控制。4、加热体硅碳管长度:340mm

,体积小,升温速度快：20-40min。5、电源要求：单相交流电压 220V 50Hz,功率 2KW。6、准确度：

符合国标 GB/T214

。7、整机体积：540mm（长）×460mm（宽）×450mm（高）8、整机重量：38公斤

业务联系人：李经理

手机：15264706855 电话：0537-2165958

QQ：473536357 微信：ABC20130910