

# 牛奶固形物含量测定仪|牛奶固形物含量测定仪供应

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 牛奶固形物含量测定仪 牛奶固形物含量测定仪供应   |
| 公司名称 | 深圳市芬析仪器实业有限公司             |
| 价格   | .00/个                     |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区观澜街道观澜荣昌工业园3栋5层    |
| 联系电话 | 0755-32916900 13312922783 |

## 产品详情

牛奶固形物含量测定仪检测领域：深芬仪器生产的牛奶固形物含量测定仪可广泛应用于食品类牛奶、冰激凌及化工淤泥、泥浆、油漆、胶水、浆料、乳化沥青等各种液体、糊状样品的固含量值，操作简单、测量快速、智能化操作、固含量值数据时时显示；一般3-5分钟即可完成测试。深芬仪器始终立志于为用户提供多用途，多性能的高质量的固含量检测仪器。牛奶固形物含量测定仪产品介绍：

产品名称：固含量检测仪产品型号：CSY-G3生产厂家：深圳市芬析仪器制造有限公司牛奶固形物含量测定仪获得国家知识产权保护（发明专利号：201420090168.1外观专利号：ZL201430075376.X）是一种新型的快速检测仪器。牛奶固形物含量测定仪采用高精度称重系统，保证称重准确；环形石英钨卤红外线加热源，快速干燥样品；与国际烘箱加热法相比，环形石英钨卤红外线加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥，样品表面不易受损，其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性，具有可替代性，且检测效率远远高于烘箱法，智能化操作，一般样品只需几分钟即可完成测定。牛奶固形物含量测定仪产品优点：1、无需安装、调试，拆箱即可使用；2、无需培训，操作简单，省却繁琐的使用步骤；3、测定时间短、工作效率高；4、加热均匀、性能稳定、测试准确；5、体积小、重量轻；6、全自动测定，测量完毕报警提醒，测定过程无需看管；牛奶固形物含量测定仪技术参数：1、固含量测定范围：0.01-100%2、固含量含量可读性：0.01%3、称重范围：0-100g4、传感器精度：1mg5、称重传感器：电磁力平衡传感器确保称重准确6、加热温度范围：起始-205 7、加热源：钨卤环形灯8、显示参数：%固含量，时间，温度，重量9、牛奶固形物含量测定仪外观尺寸：310\*205\*200mm 目前公司生产专利产品:固含量测量仪，胶粘剂不挥发物检测仪，白乳胶固含量检测仪，胶水固含量检测仪，外加剂固含量检测仪、减水剂固含量检测仪、油漆固含量测定仪、胶粘剂固含量检测仪、聚丙烯酰胺固含量检测仪、溶剂固含量、橡胶固含量测试仪、油墨固含量测定仪、泥浆固含量检测仪、污泥固含量测量仪、涂料固含量测试仪、硅胶固含量测定仪、纸浆固含量检测仪、胶粘剂固含量检测仪、水墨固含量测定仪、墨水固含量检测仪等深芬仪器值得您信赖的品牌。