

供应7MB2337-0NG003PJ1烟气分析仪

产品名称	供应7MB2337-0NG003PJ1烟气分析仪
公司名称	上海湘润实业有限公司
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:7MB2337-0NG00-3PJ1 产地:法国
公司地址	青浦区沪青平公路9565号1幢3层V区318室
联系电话	16621608362

产品详情

7MB2337-0NG00-3PJ1烟气分析仪价格每一个人心中都想要一个物美价廉的好东西！当你不知道对方是否能提供给你想要的时候！你该拿起电话跟他联系，用你的技巧去交流，去了解对方提供的是不是你想要的。给自己一个机会，给别人一个机会！有时候，你怀疑的，你疑问的，你不相信的，就在你交流的时候一一解决了！苦苦的寻找，甜甜的收获！上海湘润给你解答给你想知道的，拿起电话联系吧！上海湘润，让你更贴近！

上海湘润代理西门子7MB2337-0NH00-3PH1分析仪器价格ULTRAMAT 23红外气体分析仪.ULTRAMAT6 红外气体分析仪 .FIDAMAT 6 总碳氢分析仪 .ULTRAMAT/OXYMAT 6气体分析仪 .OXYMAT61 氧分析仪 .MAXUM EDITION 色谱分析仪.SITRANS CV 天然气分析仪LDS6激光分析仪欢迎来电：132-9605-8650侯工在线QQ35155-135-06 ULTRAMAT23分析仪技术资料：（仅供参考，需要了解更详细的请来电咨询）ULTRAMAT23分析仪由上海湘润实业有限公司指定代理---- ULTRAMAT23分析仪纯文本菜单提示操作，操作者和维修人员读取信息方便。利用日志表中的信息，还可进行预防性维护。ULTRAMAT23分析仪一次能够测量四种气体组分：***多可测量三种红外敏感气体，例如：CO、CO2、NO、SO2、CH4、R22（氟里昂CHClF2）以及采用电化学氧气测量单元测量O2。ULTRAMAT23分析仪（基本类型）可：· 测量一种红外气体组分带（或不带）氧气测量· 测量二种红外气体组分带（或不带）氧气测量· 测量三种红外气体组分带（或不带）氧气测量特殊应用配置有两个IR组分且不带泵的ULTRAMAT23分析仪（带或不带有氧气测量）可配两个独立的气路。这样，它就可以同时测量两个采样点，这种测量方法可用来例如：测量NOx 转化炉转化前后的NOx含量。ULTRAMAT23分析仪可应用于烟气排放监测系统以及过程与安全监测。通过TüV认证的ULTRAMAT23分析仪可按照13.BImSchV与TA Luft中的要求测量CO、NO、SO2和O2。通过TüV认证的***小容许量程：· 单组分和双组分分析仪- CO：0~150mg/m3 - NO：0~250mg/m3 - SO2：0~400mg/m3 · 三组分分析仪- CO：0~150mg/m3 - NO：0~250mg/m3 - SO2：0~400mg/m3 比上述量程大的所有量程也都是容许的。ULTRAMAT23红外气体分析仪能够同时测量四种气体组份，及三个红外气体组分（CO

、CO₂、NO、CH₄、R22) 以及采用电化学氧电池测量气体中氧浓度。一、主要技术特点及性能：| 液晶显示屏，使用环境空气自动标定，取样单元易于清洗，菜单操作，19” 盘装形式。| 测量量程：每个参数有2个量程| 零点漂移：< ***小量程2%/周| 测量值漂移：< ***小量程2%/周| 电源：200-240V AC，48-63HZ| 输出信号：0/2/4-20mA | 负载：750 二、技术参数：测量范围：S O₂ 0—500ppm至0—2500ppm CH₄ 0—500ppm至0—20%NOX 0—250ppm至0—500ppm O₂ 0—5 %至0—25%CO 0—1000ppm至0—100% CO₂ 0—1000ppm至0—100%1、每种被测量组分可设2个量程，量程手动切换或自动切换可选，两成比1：102、预热时间5分钟3、重复性 1%4、线性误差 1% FS5、相应时间 < 5秒6、稳定性 零点漂移 1% FS/周 量程漂移 1% FS/周7、环境温度影响环境温度每变化10℃，零点和量程变化 2%8、氧气测量技术数据：测量范围 0—5 %，0—25%9、重复性 0.05%10、相应时间 T₉₀ 10 S11、模拟输出 4-20mA (**多四个) 12、气体流量 1.2 – 1.5 L/min13、电源 AC220V ± 10% 50 ± 0.5Hz 150VA

7MB2335-0NH10-3AA1

7MB2338-0AA00-3NH1

7MB2338-0AK00-3NF1

7MB2335-0NJ00-3AA1

7MB2335-0NJ10-3AA1

7MB2338-2AK00-3NF1

7MB2335-1AL00-3AA1

7MB2338-2AK00-3NG1

7MB2338-0BA10-3DN0

7MB2335-0PH10-3AA1

7MB2338-2AK10-3NG1

7MB2337-0NH10-3PG1

7MB2337-0CR00-3PH1

7MB2337-0AH10-3NJ1

7MB2337-0CR10-3NJ1

7MB2337-0AH00-3PH1

7MB2337-0NG00-3PH1

7MB2338-0BA10-3DN1

7MB2337-0AQ10-3PA1

7MB2338-0AA00-3NH1

6DD1681-0EK1

6DD2920-0BB0

6DD1660-0AH1

6DD1611-0AE0

6DD1688-0AE2

6DD1688-0AD0

6DD1641-0AC0

6DD1600-0BA1

6DD1662-0AC0

6DD1641-0AC0

3RT1647-1AP01 9个

3VL1706-1DA33-0AA0 5个

3VL2710-1DC33-0AA0 8个

3VL9300-3HF05 3个

6SY7000-0AB28

6SY7000-0AB30

RG28P-4EK.41.1R

RF22P-2EK.2DK.3F.5R

7UT6125-5EB90-1AA0 30200 3-4周

7SJ6125-5EB90-3FA0 24675 8-10周

7UT6131-5EB92-1BB0 56700 8-10周

7UM6225-5EB92-3AA0

7SJ6325-5EB92-3HA0

7UT6131-4EB01-1BA0

7UT6121-5EB90-1AA0

7SJ6455-5EB92-3FA4

7SJ6226-4EB20-3HF0

7SJ8012-5EB00-1FA1

7SJ8012-5EB00-1FA0

7SJ6112-4EB02-3HB0

7SJ6325-5EB00-3FE0

7UT6121-5EB00-1BA0

7UT6135-5EB22-1AA0

7XV7500-0CA00 6200 8-10周

7SJ4501-1EA00-0AA1

7SA5221-4NB00-0QR5

7SJ4501-1EA00-0AA0

7TS1642-0AA00-1 4900 8-10周

7SJ6211-4EB00-3FE0

7UT6825-5EW90-4AA0-L0A

7SJ6111-4EB00-3FA0

7SJ6001-4BA00-0DB1 14560 8-10周

7SJ6011-4BA00-0AA0 11550 8-10周

7SD6001-4BA00-0DA0 14560 8-10周

7SJ6815-5EW00-3HG0 18200 8-10周

7SJ6211-2EB20-1FE0 23300 8-10周

7UT6121-4EB22-1AA0 29000 8-10周

7UT6121-2EB22-1AA0 30000 8-10周

7SJ6225-4EB20-3FE0 23300 3-4周

6MD6355-5EB22-0AA0 40000

西门子综合保护 7KG6131-1BM14

6MD6631-5EB20-0AA0 87000

7SA5221-5AB42-4HP4

7SA6111-5AB42-5GN4

7PG2120-0AA00-1CA0

7SJ6825-5EW12-3FE0

7SJ6021-5EB00-1HA0

7PG2144-1CC40-1CE0

7UM6215-6EB91-0AA0

7XR6100-0CA00

3PP1336-0DZ K2Y

7PG2132-1CC40-1AB0

西门子综合保护 7XT3300-0CA00

西门子综合保护 7XT3400-0BA00

西门子综合保护 7XT3400-0CA00

西门子综合保护 6MB5250-0AA0

西门子综合保护 7SN6000-0EA00

西门子综合保护 7SN6000-0BA00

西门子综合保护 7SN6000-0DA00

7VK6101-4AB01-4YN0

7SJ6215-5EB92-3FE0-L0D

7SJ6225-5EB20-1FGO

7UT6125-5EB92-1AA0-L0D

7UM6225-5EB20-0AAO

7SJ6225-5EB20-1FEO

7SD6101-5BD29-0BA0-M2G

7UM6125-5EB20-0AAO

7UT6125-5EB20-1AAO

7SS5220-4AB92-1AA0-LOR

7SJ6225-5EB20-1HGO

7PA3032-1AA00-1 1880 8-10周

7SJ6327-5EB92-3FE1+LOS

7KG7750-0CA01-0AA1

7SJ6327-5EB22-3FE1

7UM6215-2EB01-0AA0 50700

7SD6101-4BB39-0BA0-M2A 34300 4-6周

7SG1113-3CA11-0DA0

7VE6110-2EB01-0CA0 48500

7SJ6212-5EB00-1FB0

7UM6215-2EB91-0AA0

7SJ6822-5EW20-3HGO

7VE6310-6BB11-0BB1 119500 8-10周

7UM6215-2EBO1-0AE0

7RW6000-5EA00-1DA0

7UT6125-5EB20-1AAO

7SJ6355-5EB20-3HF0

7SJ6225-5EB20-1FB0

7RW6000-5EA00-0DA0

7SJ6005-6EA00-0DA0

7UT6131-6EB01-1BA0

7PA3042-3AA00-1

7SD6005-5EA00-3DA0

7SJ6815-5EW21-3HE1
7SJ6025-5EB91-3FA0-L0A
7SJ6405-5EB11-1FA0
7SD6101-5BB29-0BJ0-M2G
7SJ6471-4EB91-1FC4-L0R
7SJ8042-5EB20-1FC0
7SJ6102-4EB90-1FB0-L0R
7SG1211-0EB10-0EB0
7SJ6322-4EB90-3FB1-L0R
7SJ6401-4EB91-1FA0-L0R
7SJ6471-4EB91-1FA4-L0R
7UT6121-4EB91-1AA0-L0R
7SJ6825-5EW91-3FE0-L0A
7SA6111-4AB91-2PR4-L0R
7UT6131-4EB91-1BC1-LOR
7VK6111-4AB91-4YQ0-LOR
6MD6631-4EB90-0AA0-L0R
7SA6121-4BB91-6PB4-LOR
6MF1013-0CF56-0AA0
7VH6002-0EA20-1AA0
7SJ6471-4EB92-1FE4-L0R
7SD5221-4CB99-5CM0-L0R-M0A
7UT6135-6EB22-1BA0
7SD5221-4AB99-0FK0-LOS-M0G
7RW8020-5EB96-1DB0-LOR
7SJ6025-5BB90-3HA0-LOD

7SJ8042-5EB20-1FB0

7SJ6227-5EB92-3HG3/LOB

7SJ6227-5EB92-3PE3/LOB

7SJ6005-4EA00-0DA0 8840

7SJ6001-4EA00-0DA0/BB 8500

7SJ6221-4EB00-1HG0/DD 27348 8-10周

7UT6135-4EB01-1BA0

7SJ6415-4EB91-3FC4-LOA 53000 8-10周

7SJ8041-1EB90-1FB0+L0D

7SJ8041-1EB90-1FQ0+L0D

7UT6131-4EB91-1BC2-L0D

7RW6000-2EA00-0DA0

7SJ6021-2EB90-1FA0+L0D

7SJ6021-5EB90-1FA0-L0D

7SJ6236-5EB02-1HH7 37948 8-10周

7SJ6101-4EB00-1FA0/DD

7SK8051-5EB20-1HD0

7UT6131-4EB01-1AA0/LL

7SJ6021-4EB91-1FA0-LOA