

3D眼镜柜 影城紫外线移动眼镜消毒柜

产品名称	3D眼镜柜 影城紫外线移动眼镜消毒柜
公司名称	深圳市派晟工业设备有限公司
价格	2300.00/个
规格参数	品牌:派晟 型号:PYJG05 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区松岗街道溪头社区工业一路2号A栋B座山打根玩具一厂厂房三104（注册地址）
联系电话	0755-36968260 15766260550

产品详情

3D眼镜柜 3D眼镜消毒柜 影城3D眼镜消毒柜

暑期又到了，3D电影到了上映的黄金档期。但你有没有留意过，电影院提供的免费3D眼镜是否经过了严格的消毒？澎湃新闻记者以观众身份随机咨询了南京几家电影院，发现各影院消毒情况参差不齐。实际上，近日，江苏泰州市卫生监督所对市区7家电影院的3D眼镜卫生消毒情况进行突击检查，检查前并未通知任何一家电影院，结果5家影院不过关。按照国家卫生主管部门《文化娱乐场所卫生标准》规定，电影院供观众使用的眼镜，应在每场电影放映后“经紫外线消毒”，或使用一次性眼镜。

作为3D眼镜消毒柜行业的领军企业“深圳市派晟工业设备有限公司”，一直致力于3D眼镜柜产业,目前在国内外已经是一家专业的3D眼镜柜制造商。针对以上情况，特别成立研发团队成功研制出集红外线消毒、臭氧消毒、3D眼镜存储、3D眼镜分发为一体的3D眼镜消毒柜。本消毒柜集储存、防盗、消毒于一身，方便在影院内推进推出。我们公司首家推出3D眼镜专用推车，在全国二三十个省市销售了几万台之多，并获得北京，浙江，安徽，云南等广大国内外客户的一致好评！影院方面与观众都感到相当满意。解决了之前3D眼镜消毒不及时会引起交叉感染的隐患。受到卫生部门的强烈推荐和赞同！欢迎广大客户购买！

3D眼镜消毒柜介绍：1、材质：柜体采用1.0冷轧钢板焊制成型；

2、抽屉：抽屉底板采用有机玻璃板，用于防止眼睛镜片刮花，抽屉隔层采用2.5mm透明亚克力板制作；

3、表面：静电喷粉处理；

4、抽屉锁：采用多连抽屉锁，不用的时可以上锁，以免3D眼镜被随便取走；5、四层尺寸：H980*L890*W450cm；重量约：42.5kg，体积为0.6M3；可放160副眼镜；

五层尺寸：H1080*L900*W450cm；重量约:45kg；体积为0.7M3；可放200副眼镜；

6、灯管：里面配有2套紫外线消毒灯以及2套臭氧消毒灯管。紫外线消毒灯管和臭氧消毒灯管均从国外进口，能完美的保证3D眼镜的消毒使用，使3D眼镜消毒的更彻底，让用户使用起来更放心。接通电源便可使用；7、颜色：柜体颜色为黄色、橙色；8、脚轮：采用4个万向带刹车尼龙脚轮，在任何地方都可以方便的推运；

9、颜色：黄色，也可按客户要求定做；

10、功能说明：眼镜清洁消毒·眼镜存放管理·可移动收发·存放服务管理；

产品特点：

a.内置紫外灯光消毒，连接电源便可通紫外灯光为3D眼镜消毒。

b.推车安装有锁，在不用时可上锁，以便眼镜被随意取走。

c.随时移动，推车配底部配有4个轮，并可以在地毯行走，3D影片下片后，可将存有3D眼镜的推车推进库房。

d.选用不锈钢材质制作，外形美观，表面耐磨。

e.专业团队完成的结构设计，确保推车实用又耐用。

使用要点： 1、眼镜存放：将眼镜放入抽屉相应位置，检查眼镜是否存放到位。每抽屉里面分5格，每格放8副眼镜，眼镜面朝下平放，检查眼镜是否存放到位，清点眼镜数量，锁上抽屉，保管好钥匙。
2、眼镜消毒：将眼镜消毒柜接通220V电源，选择紫外线消毒或者臭氧消毒按钮开关，对眼镜消毒0.5-2小时即可。消毒结束关掉按钮开关，取下电源线。

3、特别注意事项：不能同时打开两个以上抽屉；推车推行时建议锁上抽屉；推车只适用于3D/4D眼镜；

产品优势:

适用于电影院存储3D眼镜，可以移动，紫外线消毒以及做广告，发放眼镜十分方便。我们公司首家推出3D眼镜专用推车(3D眼镜消毒柜又称3D眼镜手推车)影院方面与观众都感到相当满意.最主要的是解决了之前3D眼镜消毒不及时会引起交叉感染的疾病隐患。

影城3D眼镜消毒柜常规规格（接受非标订做）

规格	长（mm）	宽（mm）	高（mm）	眼镜容量（副）
4抽眼镜柜	990	440	920	160
5抽眼镜柜	990	440	1100	200
6抽眼镜柜	990	440	1280	240
7抽眼镜柜	990	440	1460	280