

光化学反应仪xpa,多功能光化学反应器

产品名称	光化学反应仪xpa,多功能光化学反应器
公司名称	安徽三木电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:那艾 型号:NAI-GHY-DGNKW 产地:上海
公司地址	望江县华阳镇雷池大道棉花大市场D10楼
联系电话	18955659722 18900566991

产品详情

安徽三木电子科技有限公司[上仪器网]网站 全国送货厂家直销!

品质保证! 电话: 021-5161-9676 企业QQ:28802-63190 联系人:石倩倩 手机: 1381-7081-849 [请不要拿不责任同行相比, 如有买到问题仪器, 我们愿提供维护支持] 设备仪器属于精密设备 客户订单录系统 免费1年质量保质, 任何问题提供配件保养维护安徽三木精密专注以实验仪器设计、研发, 生产, 销售为核心的仪器企业, 目前热卖销售有集菌仪, 无菌均质器, 固相萃取仪, 氮吹仪, 脂肪测定仪, 干式恒温器, 消化炉, 光化学反应仪, 实验室微波炉等等。

产品说明 Product description

多功能控温光化学反应仪主要用于研究气相或液相介质、固定或流动体系、紫外光或模拟可见光照、以及反应容器是否负载TiO₂光催化剂等条件下的光化学反应。具有提供分析反应产物和自由基的样品, 测定反应动力学常数, 测定量子产率等功能, 广泛应用化学合成、环境保护以及生命科学等研究领域。

应用范围 Application range

多功能控温光化学反应仪广泛应用化学合成、环境保护以及生命科学等研究领域

主要特征 Principal character

1、智能微电脑控制, 可观察电流和电压实时变化

- 2、进口光源控制器，内置光源转换器，功率连续可调，稳定性高
- 3、多功能控温光化学反应仪具有分步定时功能，操作简便
- 4、反应暗箱内壁使用防辐射材料，且带有观察窗，方便观察。
- 5、采用内照式光源，受光充分，灯源采用耐高压防震材质，持久耐用
- 6、配有大功率磁力搅拌装置，使样品充分混匀受光，可以更好在光环境下催化反应。
- 7、双层耐高低温石英冷阱，可通入冷却水循环维持反应温度
- 8、高温保护系统，自动断电功能，
- 9、机箱外部结构设有循环水进出口，内部设有2个专用插座，供灯源和搅拌反应器用

技术参数 Technical parameter

（一）光化学反应仪一体式主机：控制主机+反应暗箱+光源控制器

- 1.光源功率可连续调节大小。
- 2.集成式光源控制器，可供汞灯、氙灯、金卤灯等多种光源使用。
- 3.汞灯功率调节范围：0~1000W可连续调节。
- 4.氙灯功率调节范围：0~1000W可连续调节。
- 5.金卤灯功率调节范围：0~500W可连续调节。

（二）八位磁力搅拌装置

- 1.石英试管规格：30ml、50ml（或定做）。
- 2.可同时处理8个样品（或定做）。
- 3.八位磁力搅拌装置可同步调节8个样品的搅拌速度。

（三）大容量磁力搅拌装置（反应装置）

- 1.装置内的大容量玻璃反应釜1只 可选250ml、500ml、1000ml（或定做）。
- 2.大容量磁力搅拌装置使样品充分混匀受光催化。

（四）光化学专用低温恒温槽

- 1.冷却水循环装置制冷量：> 1000W
- 2.控温范围：-5 °C到100 °C

3.冷却水循环装置设有脚轮和底部排液阀。

配置单	数量
一体式光化学主机	1台
双层石英冷阱250ml	1个
光化学专用低温恒温槽	1台
汞灯（1000W）	1支
氙灯（1000W）	1支
金卤灯（500W）	1支
八位磁力搅拌装置	1套
大容量磁力搅拌装置	1套
大容量玻璃反应釜	1只（250ml,500ml,1000ml可选）
石英试管	8只（30ml,50ml规格2选1）

NAI-GHY-DGNKW多功能控温光化学反应仪,光化学反应器,上海多功能控温光化学反应仪,多试管同时搅拌光化学反应仪价格