

小型低温粉碎机 液氮冷冻粉碎机 专粉低熔点物料

产品名称	小型低温粉碎机 液氮冷冻粉碎机 专粉低熔点物料
公司名称	江阴市高宏机械制造有限公司
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:高宏 型号:GH-5000 定制:可定制
公司地址	无锡市江阴市祝塘镇祝文路2号
联系电话	0510-86385635 15861616605

产品详情

热敏性化工中草药食品保健品磨粉机塑料油性超细超微冷冻粉碎机

1.低温深冷粉碎机采用外界媒体冷冻方式，是解决在常温下无法粉碎机的物料，才哦给你外界物冷冻被粉碎物，进而获得粉碎效果的粉碎技术。

2.通过液氮、压缩空气、冷气机等冷源与物料进行热交换。

工作原理及特点：

pvc冷冻式液氮粉碎机由料仓，机械粉碎机，引风机，旋风器，振动筛,全自动送料机，液氮罐等组成：

(1) 工作原理：

pet液氮粉碎机系统以液氮为冷源，被粉碎物料通过冷却在低温下实现脆化易粉碎状态后，进入机械粉碎机腔体内通过叶轮高速旋转，物料与叶片，齿盘，物料与物料之间的相互反复冲击，碰撞，剪切，摩擦等综合作用下，达到粉碎效果：被粉碎后的物料有气流筛分级机进行分级并收集：没有达到细度要求的

物料返回料仓继续粉碎，冷气大部分返回料仓循环使用：

(2) 特点：

塑料粒子冷冻式液氮粉碎机系统在物料粉碎过程中，其冷源形成一个闭路循环系统，使能源得到充分利用，节省能耗：粉碎用的冷源温度可降至负196度，根据物料的脆化点温度，在粉碎过程中其温度可调控，选择佳粉碎温度，降低能耗：粉碎细度可达到10-700目，甚至达到微米 μ 等细度：使用液氮作为研磨介质，实现超低温粉碎，物料的防爆，防氧化等综合效果：

2. 使用范围：

乳香冷冻式低温粉碎机系统使用于在常温下无法粉碎的各种物料，广泛应用于各种化工、石化、机械、船舶、汽车行业、电子行业、服装、涂料、印刷、工程塑料、橡胶、热塑性物料、食品行业（辣椒粉、胡椒粉等）、中西药材等等产品的超细粉碎：

3. 主要技术参数：

(1)、粉碎机工作室直径 450mm

(2)、粉碎机功率：55kw

(3)、工作介质：液氮

(4)、工作温度：0度到负197度

(5)、粉碎细度：10-1000目（能达到微米 μ ）

4. 低温粉碎机全套设备工艺流程配置：

液氮罐，料仓，机械粉碎机，引风机，一级旋风出料器，，气流旋转筛，自动送料机：

5. 备注：高宏机械超低温粉碎机（又称深冷式粉碎机、液氮式粉碎机和低温粉碎机等名称）

低温液氮粉碎机说明

热敏性高的物料低温液氮粉碎机采用外界媒体冷冻方式，是解决在常温下无法粉碎的物料采用外界物冷冻被粉碎物的粉碎技术。通过液氮、压缩空气、冷气机等冷源于物料进行热交换。

粉碎原理：通过采用冷源与物料进行热交换；使物料降温到脆化状态；脆化后的物料在粉碎腔中通过粉碎机构进行无数次的撞击、剪切、摩擦后成为细小颗粒状，粉碎后的物料细度可以达到微米等级（600~2000目）。可根据物料的性能选择冷媒，如使用液氮作为冷媒其低的冷却温度可达到零下196度，其冷却速度是非常快的，对某些需要急速冷却、脆化温度低的物料是首选的冷却剂。对冷却脆化温度要求不高的物料可选用压缩空气或冷气机的预冷空气与物料产生热交换。

结构组成

- 1、该粉碎机采用预冷料仓对物料进行预冷，预冷料仓安装精密液态气体气化装置，在液态气体气化过程中对物料强制冷却。
- 2、采用螺旋式进料机将已经达到冷却脆化的物料送入粉碎机腔。
- 3、独立的滚动副保证机器在低温环境下的运转正常，冷媒再注入式补偿对物料在粉碎过程中产生的热量相抵消，冷媒的注入量通过低温阀门调节，粉碎物料时产生的高压气流与冷媒失压膨胀的气流通过粉碎机静止分级器的旋向窗口排出机腔。物料粉碎后达到所需要的细度同时顺同气流进入出料系统，交粗的物料撞击到静止分级器叶片反弹回粉碎机腔，达到粗步分级效果。
- 4、通过引风机将物料连同膨胀气流送入外分级器，调节分级器叶轮转速，可以达到我们需要的细度。外分级器的使用对用户分筛时减去了物料回温的时间、减少人工、缩短生产周期、减少使用场地，粉碎后的物料可以直接进行包装运输。
- 5、分级后粗料通过管道汇入送料机构进入粉碎机重新粉碎，细料进入旋风分离器，旋风分离器将物料与

空气分离、物料通过旋转沉积于旋风分离器底部。

6、采用倾斜角出料系统出料，倾斜螺旋出料系统保障旋风分离器的空气不会从出料口流出。

7、从旋风分离器上方流出的含稀少物料颗粒的气物混合体重新进入第二道旋风分离，终分离将具有一定冷源作用的空气气流通管道输送到粉碎机主机进料进气口。

运用领域：

1、化工、涂层领域：金属壁涂层领域：铁氟龙、pc、pu、pp、pe涂层用粉末；塑胶涂料：粘化物涂层、高结合涂料；静音涂层：弹性体、纳米吸音涂层；防腐涂层；吸波涂层等使用的原材料超细粉碎。在原色粉碎工艺（天然色母粒粉碎）上达到国际先进水平。

2、食品、保健品领域：植物果实、动植物提取物、中成药、天然、合成元素的粉碎能保证其原有元素在粉碎干燥过程中不流失。

3、回收利用领域：低熔点塑料、高自润滑性物料、废旧橡胶、生胶原胶的低温粉碎方式。

本系列机械属于微粉技术，运用于高分子材料类如：聚丙烯、聚乙烯、聚碳酸酯、聚酰胺、聚四氟乙烯、abs、弹性体、原橡胶、熟橡胶、酚基、聚酯类等粉碎到100~600目。对高含水量类如：动植物提取物、中成药、合成纤维、海藻提取物等；强纤维性物料、动物胎盘素、蜂巢、体液的特殊物料粉碎。将废旧聚四氟乙烯粉碎到300目左右，其性能与全新聚四氟乙烯粉剂性能无异。在聚酯类粉末涂料运用广泛，羊胎素口服胶囊运用是一大突破。