

脱水蔬菜水分分析仪 | 脱水蔬菜水分分析仪 | 厂家直销

产品名称	脱水蔬菜水分分析仪 脱水蔬菜水分分析仪 厂家直销
公司名称	深圳市芬析仪器实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:深芬仪器 型号:CSY-L5 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道观澜荣倡工业园3栋5层
联系电话	0755-32916900 13312922783

产品详情

脱水蔬菜水分分析仪产品用途

CSY-L5脱水蔬菜水分分析仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业，如医药，粮食、饲料、种子、菜籽、脱水蔬菜、烟草、化工、茶叶、食品、肉类以及纺织、农林、造纸、橡胶、塑胶、纺织等行业中的实验室与生产过程中对水分测定的要求；同时满足固体、颗粒、粉末、胶状体及液体含水率的测定。

脱水蔬菜水分分析仪产品介绍：

CSY-L5脱水蔬菜水分分析仪采用德国HBM称重系统，保证称重准确；环形石英钨卤红外线加热源，快速干燥样品；在干燥过程中，CSY-L5脱水蔬菜水分分析仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%，干燥程序完成后，最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比，环形石英钨卤红外线可以在高温下将样品均匀地快速干燥，样品表面不易受损，其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性，具有可替代性，且检测效率远远高于烘箱法。智能化操作，一般样品只需几分钟即可完成测定，是一种新型的快速检测仪器。

产品名称：脱水蔬菜水分分析仪

产品型号：CSY-L5

生产厂家：深圳市芬析仪器制造有限公司

脱水蔬菜水分分析仪产品优点：

1、无需安装、调试，拆箱即可使用；2、无需培训，操作简单，省却繁琐的使用步骤；3、测定时间短、工作效率高；4、加热均匀、性能稳定、测试准确；5、体积小、重量轻；6、全自动测定，测量完毕报警提醒，测定过程无需看管；

脱水蔬菜水分分析仪操作步骤：

将需要测试的样品均匀地放入样品盘

盖上加热罩

最后按下“启动”键即可

剩下的工作，仪器自动完成。测量完毕，仪器自动报警，此时测量结果锁定在液晶显示屏幕上。

脱水蔬菜水分分析仪技术参数：

1、水分测定范围：0.01-100%

2、水分含量可读性：0.01%

3、称重范围：0-100g4、传感器精度：0.001g5、称重传感器：德国HBM传感器6、加热温度范围：起始-205

7、脱水蔬菜水分分析仪仪器外观尺寸：310*205*200mm

脱水蔬菜水分分析仪相关专利产品推荐：脱水蔬菜水分测定仪,脱水番茄水分测定仪,脱水香菜水分测定仪,脱水大葱水分测定仪,脱水卷心菜水分测定仪,脱水辣椒水分测定仪,脱水白菜水分测定仪,脱水菠菜水分测定仪,脱水姜片水分测定仪,脱水蒜粉水分测定仪