

脱水番茄水分快速测定仪 | 脱水番茄水分快速测定仪

产品名称	脱水番茄水分快速测定仪 脱水番茄水分快速测定仪
公司名称	深圳市芬析仪器实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:深芬仪器 型号:CSY-L5 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道观澜荣倡工业园3栋5层
联系电话	0755-32916900 13312922783

产品详情

脱水番茄水分快速测定仪产品用途

CSY-L5脱水番茄水分快速测定仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业，如医药，粮食、饲料、种子、菜籽、脱水蔬菜、烟草、化工、茶叶、食品、肉类以及纺织、农林、造纸、橡胶、塑胶、纺织等行业中的实验室与生产过程中对水分测定的要求；同时满足固体、颗粒、粉末、胶状体及液体含水率的测定。

脱水番茄水分快速测定仪产品介绍：

CSY-L5脱水番茄水分快速测定仪采用德国HBM称重系统，保证称重准确；环形石英钨卤红外线加热源，快速干燥样品；在干燥过程中，CSY-L5脱水番茄水分快速测定仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%，干燥程序完成后，最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比，环形石英钨卤红外线可以在高温下将样品均匀地快速干燥，样品表面不易受损，其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性，具有可替代性，且检测效率远远高于烘箱法。智能化操作，一般样品只需几分钟即可完成测定，是一种新型的快速检测仪器。

产品名称：脱水番茄水分快速测定仪

产品型号：CSY-L5

生产厂家：深圳市芬析仪器制造有限公司

脱水番茄水分快速测定仪产品优点：

1、无需安装、调试，拆箱即可使用；2、无需培训，操作简单，省却繁琐的使用步骤；3、测定时间短、工作效率高；4、加热均匀、性能稳定、测试准确；5、体积小、重量轻；6、全自动测定，测量完毕报警提醒，测定过程无需看管；

脱水番茄水分快速测定仪操作步骤：

将需要测试的样品均匀地放入样品盘

盖上加热罩

最后按下“启动”键即可

剩下的工作，仪器自动完成。测量完毕，仪器自动报警，此时测量结果锁定在液晶显示屏幕上。

脱水番茄水分快速测定仪技术参数：

1、水分测定范围：0.01-100%

2、水分含量可读性：0.01%

3、称重范围：0-100g4、传感器精度：0.001g5、称重传感器：德国HBM传感器6、加热温度范围：起始-205 7、脱水番茄水分快速测定仪仪器外观尺寸：310*205*200mm

脱水番茄水分快速测定仪相关专利产品推荐：脱水蔬菜水分测定仪,脱水番茄水分测定仪,脱水香菜水分测定仪,脱水大葱水分测定仪,脱水卷心菜水分测定仪,脱水辣椒水分测定仪,脱水白菜水分测定仪,脱水菠菜水分测定仪,脱水姜片水分测定仪,脱水蒜粉水分测定仪