

树脂罐填料001x7阳离子树脂

产品名称	树脂罐填料001x7阳离子树脂
公司名称	天津市西金纳环保材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津东丽开发区806号
联系电话	022-58517498 13662001968

产品详情

树脂罐填料001x7阳离子树脂001 × 7(732)强酸性苯乙烯系阳离子树脂 一、履行规范：GB13659-2003
本产品是在苯乙烯—=乙烯苯共聚交联结构的高分子基体上带有磺酸基(—SO₃H)的离子交换树脂，其酸性适当硫酸、盐酸等无机酸，它在碱性、中性，乃至酸介质中都显现离子交换功用。本产品具有交流容量高、交流速度快、机械强度高等特点。本产品原商标732#，适当于美国：Amberlite IR-120，Dowex -50；德国：Lewatit-100；二、结构式：三、规范：1.外观：金黄至棕褐色球状颗粒
2.出厂形式：钠型3.首要性能目标：序号 目标称号 目标 1 含水量% 45-53 2 体积交流容量(mm ol/g) 大于或等于 1.80 3 湿视密度 (g/ml) 0.77-0.87 4 湿真密度 (g/ml) 1.24-1.28 5 粒度(0.315-1.25mm) 95 6 磨后圆球率% 95 四、运用时参阅规范：1.PH规模：1-142.最高运用温度：氢型 100 °C 钠型 120 °C 3.型变膨胀率%：(H+-Na+)8-104.再生液浓度：NaCl：3-10%；HCl：4-5%；NaOH：4-5%5.再生液用量：NaCl：(8-10%)；体积：树脂体积=1.5-2:1 HCl(4-5%)体积：树脂体积=2-3：1 NaOH(4-5%)；体积：树脂体积=2-3：16.再生液流速：5-8m/h7.再生触摸时刻：30-60min8.正洗流速：10-20m/h9.正洗时刻：约30min10.运转流速：10-40m/h 五、用处：本产品首要用于硬水软化、纯水制备、湿法冶金、稀有元素分离、抗生素提取等。