

喷雾激光粒度测量仪优质，南京激光粒度仪厂家直销

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 喷雾激光粒度测量仪优质，南京激光粒度仪厂家直销 |
| 公司名称 | 昆山鹭工精密仪器有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 昆山市玉山镇新城域花园12号楼2室 |
| 联系电话 | 18962678598 |

产品详情

喷雾激光粒度测量仪优质供应商，南京激光粒度仪厂家直销

LAP-S500喷雾激光粒度测量仪性能更加稳定、量程适中、适应各种复杂的测试环境。LAP-S500采用了可分可合式结构结构，分开即成了分体式结构，可测试远距离样品，保证了仪器在不同环境中适用；合起来即成了一体式结构，一体式结构会更加稳定，测量结果不受环境影响，采用了大平台，即使一体式使用也能满足1到3米的距离上正常测试。更多南京激光粒度仪产品信息欢迎致电昆山鹭工精密仪器有限公司黄工：18962678598。

LAP-S500喷雾激光粒度分析仪主要性能特点：

先进的光路设计：

LAP-S500喷雾激光粒度测量仪采用了夫琅禾费衍射原理和典型的平行光路设计，配备了大功率的半导体激光器；独特的高密度探测单元，让LAP-S500拥有了超强的小颗粒测试能力，LAP-S500在 $1\mu\text{m} \sim 500\mu\text{m}$ 内无缝测试。LAP-S500加入了光路自动调整装置，方便操作的同时又延长了仪器的适用寿命。

大功率半导体激光器：

LAP-S500喷雾激光粒度测量仪（南京激光粒度仪）采用了大功率的半导体激光器，增强了仪器的分辨能力，使小颗粒也无处藏身。

光路自动校对：

因环境的变换会造成仪器的微量变化，这样会使测量结果误差增大，LAP-S500喷雾激光粒度测量仪加入了光路自动调整系统，保证了仪器测量的稳定性、准确性。

超宽量程：

LAP-S500喷雾激光粒度测量仪（南京激光粒度仪）量程达到了 $1\ \mu\text{m} \sim 500\ \mu\text{m}$ 。

强大的分析软件：

激光粒度仪强大的分析软件可以随时记录所有激光束的内所有雾滴的粒度分布。在激光束内移动喷雾测试结果可以被连续记录和统计分析。

主要技术参数：

| | | |
|----|--------|---|
| | 规格型号 | LAP-S500 |
| | 执行标准 | ISO13320 , GB/T19077.1-2003 |
| | 测试范围 | $1\ \mu\text{m} \sim 500\ \mu\text{m}$ |
| | 通道数 | 60+ |
| | 准确性 | <0.5%（标样D50偏差） |
| | 重复性 | <0.5%（标样D50偏差） |
| 主要 | 激光 | LD泵浦激光器； $\lambda=532\text{nm}$ ； $p>40\ \text{mw}$ |
| 技术 | 软件运行环境 | Windows2000、WindowsXP、Windows7 |
| 参数 | 测试速度 | <1min/次 |
| | 接口方式 | RS232或USB方式 |

厦门鹭工仪器有限公司座落于风景秀丽的经济特区—厦门，鹭工致力于各种快速分析检测技术的创新和应用，是集研发、制造、销售和服务为一体的综合性高新技术企业。鹭工坚守“E-高效、A-先进、S-标准、T-可信”的东方仪器制造精神，为客户提供精确高效的测试方案和高品质产品。激光粒度仪是鹭工的主营产品之一，更多仪器仪表产品欢迎致电厦门鹭工仪器有限公司详询。更多南京激光粒度仪产品信息欢迎致电昆山鹭工精密仪器有限公司黄工：18962678598。