

# 霍尼韦尔携气式呼吸防护器 巴固C900空气呼吸器

产品名称	霍尼韦尔携气式呼吸防护器 巴固C900空气呼吸器
公司名称	上海蕾群实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区安亭镇墨玉路28号嘉正国际
联系电话	021 - 39971066 17721362533

## 产品详情

### 霍尼韦尔携气式呼吸防护器 巴固C900空气呼吸器

正压式霍尼韦尔（巴固）空气呼吸器以压缩气体正压式气瓶为气源，但正压式气瓶中盛装气体为压缩空气，本产品符合《HSE-ALFW 1》、《HSE - AL - FW2》、《prEN12245》标准。根据呼吸过程中面罩内的压力与外界环境压力间的高低，可分为正压式和外压式两种。气瓶分为钢瓶和碳纤维瓶，因为碳纤维瓶呼吸器在使用过程中面罩内始终保持正压，更安全，目前已基本取代了后者，应用广泛。对于常见的巴固空气呼吸器C850，使用时，打开气瓶阀，空气经减压器、供气阀、导器管进入面罩供人员呼吸；呼出的废气直接经呼气活门排出。由于其不需要对呼出废气进行处理和循环使用，所以结构相对氧气呼吸器简单。巴固正压式空气呼吸器的工作时间一般为90分钟，根据呼吸器型号的不同，防护时间的\*高限值有所不同。

### 国家标准技术指标

碳质纤维瓶容积：6.8L

整体重量： 10Kg

外形尺寸：600×270×210

适用温度：-30 ~ +60

气瓶额定压力：30Mpa

气瓶\*大储气量：2040L

\*大呼气阻力： 500pa

\*大吸气阻力： 1000pa

余气报警压力：5 ~ 6Mpa

## 巴固呼吸器PANO全面罩

- 1.PANO全面罩适用于亚洲人脸型，配戴舒适
- 2.视野宽阔，安全性更高。面罩密封边缘双层设计，避免环境中的有毒有害气体侵入面罩
- 3.正压式设计（3毫巴），通过快速插入式接口与供气阀连接，新式呼气阀使得呼气阻力明显降低
- 4.配有传音膜（侧面传音膜方便使用对讲机），配有快松扳扣系统，头带调节简便
- 5.霍尼韦尔（巴固）空气呼吸器配有口鼻罩，降低面罩内呼出的CO<sub>2</sub>含量
- 6.面罩内部气流自动冲刷面屏，以防产生雾气