

实验室密度天平-端士宝月BYS300电子密度天平

产品名称	实验室密度天平-端士宝月BYS300电子密度天平
公司名称	宝月机械（东莞）有限公司
价格	3.00/1
规格参数	品牌:SHIZHU 测量范围:0.001g ~ 300g 显示方式:数显式
公司地址	东莞市大岭山镇农场社区顺发北街32号一楼
联系电话	0769-83060603 13423232210

产品详情

宝月机械（东莞）有限公司 为瑞士宝月中国分公司

瑞士宝月中国分公司地址：

东莞分公司一：东莞市大岭山镇顺发北路32号

东莞分公司二：东莞市长安镇厦岗社区江南西路3号

广州分公司三：广州市番禺区大石街石南路一路一号

实验室密度天平-端士宝月BYS300电子密度天平

适用于：固体如电线电缆料、合金、压铸铝、轴承成品、合金、膏体、
粉末冶金、致密陶瓷、磁性材料等任意固体样品密度检测。

产品描述：

1、采用瑞士HBM传感器，读数稳定，超载自动保护，坚固耐用，质保三年。

- 2、 瑞士进口静音机械按键，轻触0.1秒即可响应读数，灵敏快捷，终身保修。
- 3、 橡塑制品颗粒、薄膜、浮体（如珍珠棉EPE等）、金属制品、致密陶瓷、磁性材料...等类似产品皆能快速测量。
- 4、 采用一体成型大容量测量台，耐腐蚀耐摔，终身免费更换。
配置专业防风防尘罩，组合方便、坚固耐用。

功能描述：

- 1、 数显直读，无需人工计算，直接显示：密度、体积、合金混合比%
- 2、 快速直读型，0.1秒内读数，全自动零点跟踪，全程去皮重
- 3、 可选配充电功能，断电也可使用，单次续航时间约48小时
- 4、 具有比重上、下限设定功能，数据不合格自动报警
- 5、 具有实际水温补偿功能，适应南北方/早晚温差变化
- 6、 可设定媒介液密度，使用水作介质，也可使用其它液体介质
- 7、 重复测量误差范围 $\pm 0.002\text{g/cm}^3$
- 8、 含RS-232C 通信接口，方便连接PC 与打印机，可选配MZ-P1打印机打印测量数据

实验室密度天平-瑞士宝月BYS300电子密度天平