

成都自动转塔显微硬度计总代直销

| | |
|------|-----------------|
| 产品名称 | 成都自动转塔显微硬度计总代直销 |
| 公司名称 | 成都英度科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 成都市武侯区佳灵路20号 |
| 联系电话 | 15184418682 |

产品详情

成都自动转塔显微硬度计总代直销

功能特点：

DHV-1000/DHV-1000Z数显显微维氏硬度计，在机械、光学、光源上采用独特精密设计，使压痕成像更清晰，测量更精确。配备数显测微目镜，不用查表，也不用输入压痕对角线，在屏幕上能显示试验方法、试验力、压痕长度、保荷时间、测量次数、转换标尺，操作时只要测量压痕按目镜按钮，即可自动计算出硬度值并显示在屏幕上。可选配努氏压头进行努氏硬度测量，也可选配LCD视屏测量装置和CCD图像自动测量系统。

应用范围：

黑色金属、有色金属、IC薄片、表面涂层、层压金属；玻璃、陶瓷、玛瑙、宝石、薄塑料等；碳化层和淬火硬化层的深度及梯度的硬度测试。

技术参数：

| 型号 | DHV-1000 | DHV-1000Z |
|---------|--|---|
| 试验力 | gf N | 10gf, 25gf, 50gf, 100gf, 200gf, 300gf, 500gf, 1000gf 0.098N, 0.246N, 0.49N, 0.98N, 1.96N, 2.94N, 4.90N, 9.80N |
| 硬度测试范围 | 1HV~2967HV | |
| 试验力施加方法 | 自动（加载/保荷/卸载） | |
| 物镜和压头切换 | 手动切换 | 自动切换 |
| 转换标尺 | HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HBW | |
| 物镜 | 10×（观察用），40×（测量用） | |

| | |
|-----------|--|
| 目镜 | 10× 数显测微目镜 |
| 总放大倍数 | 100× , 400× |
| 分辨率 | 0.0625 μ m |
| 保荷时间 | 0~60s |
| 光源 | 卤素灯光源 |
| X-Y试台 | 尺寸: 100× 100mm; 行程: 25× 25mm; 分辨率: 0.01mm |
| 试样最大高度 | 100mm |
| 压头中心至机壁距离 | 98mm |
| 电源 | AC220V , 50Hz |
| 执行标准 | ISO 6507 , ASTM E384 , JIS Z2244 , GB/T 4340.2 |
| 外形尺寸 | 480× 325× 545mm , 外箱尺寸600× 360× 800mm |
| 重量 | 净重31kg , 毛重44kg |

标准配置：

| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
|--------------------|----|-------------------|-----|
| 仪器主机 | 1台 | 10× 数显测微目镜 | 1只 |
| 金刚石显微维氏压头 | 1只 | 10× , 40× 物镜 | 各1只 |
| 砝码 | 6个 | 砝码轴 | 1个 |
| 十字试台 | 1个 | 薄片夹持台 | 1个 |
| 平口夹持台 | 1个 | 细丝夹持台 | 1个 |
| 水平调节螺钉 | 4只 | 水平仪 | 1个 |
| 保险丝1A | 2个 | 卤素灯12V、15~20W | 1个 |
| 电源线 | 1根 | 螺丝刀 | 2把 |
| 标准硬度块400~500 HV0.2 | 1块 | 标准硬度块 700~800 HV1 | 1块 |
| 防尘罩 | 1只 | 产品合格证 | 1份 |
| 产品说明书 | 1份 | | |