

成都半自动维氏硬度计重复性高

产品名称	成都半自动维氏硬度计重复性高
公司名称	成都英度科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市武侯区佳灵路20号
联系电话	15184418682

产品详情

成都半自动维氏硬度计重复性高

MHV-5Z/10Z/30Z/50Z/V2.0自动维氏硬度计，集成了光学成像、机械位移、电子控制、数字成像、图像分析、计算机处理等多种最新专业技术，通过计算机主机实现对维氏硬度计和自动载物台的控制，并将硬度压痕数字化成像在计算机屏幕上，再通过自动读数、手动读数等手段，准确测量金属及部分非金属材料及各种膜层、镀层的显微硬度、硬化层深度、膜层厚度、两点间距等。还可拍摄金属表面形貌并进行固定倍率打印等。这一系统，突破了传统硬度的测试方式，实现了半自动、高精度、高重复性的硬度测试，是材料分析的重要设备。

设备参数：

型号	MHV-5Z/V2.0	MHV-10Z/V2.0	MHV-30Z/V2.0	MHV-50Z/V2.0
试验力	kgf	0.3kgf, 0.5kgf, 1kgf,	0.3kgf, 0.5kgf, 1kgf, 0.5kgf, 1kgf, 2kgf,	1kgf, 2kgf, 2.5kgf,
		2kgf, 2.5kgf, 3kgf,	2kgf, 2.5kgf, 3kgf,	3kgf, 5kgf, 10kgf,
		5kgf	5kgf, 10kgf	10kgf, 20kgf, 30kgf
	N	2.94N, 4.90N,	2.94N, 4.90N,	4.90N, 9.80N,
		9.80N, 19.6N,	9.80N, 19.6N,	9.80N, 19.6N,
		24.5N, 29.4N, 49N	24.5N, 29.4N, 49N, 29.4N, 49N, 98N,	24.5N, 29.4N, 49N,
			98N	98N, 196N, 294N,
				490N
硬度测试范围	1HV~2967HV			
试验力施加方法	自动（加载/保荷/卸载）			
物镜和压头切换	自动切换			
数据输出	内置打印机			
转换标尺	可生成WORD或EXCEL报表和硬度曲线图 电脑显示压痕图像并自动测量			

物镜	20 × , 40 ×	10 × , 40 ×	10 × , 20 ×	10 × , 20 ×
目镜	10 × 数显测微目镜			
总放大倍数	200 × , 400 ×	100 × , 400 ×	100 × , 200 ×	100 × , 200 ×
分辨率	0.125 μ m , 0.0625 μ m	0.25 μ m , 0.0625 μ m	0.25 μ m , 0.125 μ m	