

30G臭氧发生器空气杀菌消毒臭氧机

产品名称	30G臭氧发生器空气杀菌消毒臭氧机
公司名称	万格立（佛山）环保科技有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	品牌:万格立 型号:WGL-YM-30G 产地:佛山
公司地址	狮山镇桂丹路罗村一中旁
联系电话	13825590567

产品详情

祛除甲醛臭氧机30G/H臭氧发生器空气灭菌除味除臭消毒机

比传统陶瓷臭氧片耐用，使用寿命是陶瓷片的5倍以上，不用频繁更换臭氧片，一次购买终身使用一年免费保修，终身提供保修服务。

室内环境空气的消毒：如办公场所、医院、教室、娱乐场所、饭馆、礼堂等均可根据空间大小和空气状况选用本系列产品，WGL-

YM系列有5G,10G,15G,20G,30G,50G,100G，建议每10平方米面积使用1G臭氧进行杀菌消毒，如50平方米面积选用5G型号，100平方米选用10G，以此类推

产品技术参数

机器型号 WGL-YM-30G

产品名称 空气处理30G/H臭氧发生器

产品规格 42*25*62（长*宽*高CM）

臭氧产量 30g/H

机器形式 移动式/落地固定式

外壳材料 304不锈钢

工作电压 AC220V/50HZ ± 5%

(可定制AC110V/60HZ或220V/60HZ)

额定功率 300W

设备重量 14KG

臭氧浓度 18~22PPM

臭氧风量 7 m/min

使用气源 流通空气（机器自带高转速风机，将机器放在干燥的环境即可）

使用环境 干燥洁净、温度小于35℃，相对湿度 80%RH；严禁在易燃易爆场合使用。

冷却方式 内置风冷

机器配置 表面放电臭氧管、高频高压电源、稳压电源、散热风扇、控制电路（定时器，工作指示灯，臭氧开关等）

主要特点 1、自动工作：设定工作时间段，多组定时开关，每天1~16组工作时间设定，每周自由选择天数，可实现周一到周六工作，周日不工作，或自由选择任意天数如，周一周三周五工作其余天数不工作等。

2、手动工作（自由开关，任何时候均可开关使用，可长时间连续使用或临时自由使用）；

寿命是表面放电陶瓷臭氧片的5倍以上，免费质保一年，终身保修维护。

一．产品构造（配置技术优点）

1、臭氧管：介电材质采用高纯脱羟基石英管，脱羟基小于10ppm，SiO₂含量达98%以上，耐高温1600度，耐压30KV，远远高于与之匹配的高频高压电源所产出的峰值高压7KV，不会被高压击穿烧毁。内、外电极：316L不锈钢材质，耐腐蚀性能优于304不锈钢，在高压高频连续放电情况，使用5年不会被氧化发黑生锈变形；使用寿命可达8年。

2、高频高压电源：整流变频电路，高压包由铁氧体磁芯、聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合层漆包线、环氧高温胶真空灌封组成，高压频率3~20KHZ，输出正弦波波形，极大程度的将电能转换，功率因素可达0.97。

二．产品特点

1、本产品采用双滚珠轴承暴力风机，高转速大风量确保机器内部发热元件散热良好，臭氧浓度衰减率低，长时间使用仍能确保臭氧产量充足，浓度达标。

2、臭氧属于广谱杀菌，对各类细菌和病毒都具有极强的杀灭作用。产生的臭氧气体具有较强的氧化、催化等作用，病毒及细菌在臭氧气体中由于受到多种自由基的作用，使蛋白质离解变性，核酸和酶的活性降低，从而消毒灭菌净化空气；臭氧和甲醛、二氧化碳、二甲苯等有毒有害气体发生降解、氧化等复杂的物理和化学反应，且副产物无毒无害，可避免二次污染。

三．产品用途

净化空气（将出臭氧机出风口朝向需要净化的地方）

应用范围

室内环境空气的消毒：如宾馆房间消毒，汽车消毒，办公室消毒

生产车间杀菌消毒，病房消毒，学校消毒，会议室消毒，档案室消毒，娱乐场所消毒，候车室消毒食品加工厂等灭菌保鲜，祛除异味；