

陕西实验室设备装备

产品名称	陕西实验室设备装备
公司名称	陕西迪普实验室设备有限公司
价格	5.00/1
规格参数	
公司地址	西安市长安区韦曲街道西京路吉源水岸都市花园第610幢1单元11层11106号房
联系电话	02963317507 13772487224

产品详情

中央实验台、边台

1、结构

钢木结构。实验台整体负荷由钢支架和木制柜体共同承担，须在柜体下垫钢管支撑，以保证结构稳定，外型美观，柜体固定不能移动拆卸。

2、台面

采用实验室专用实心理化板，厚度为 12.7mm,边缘用理化板双层加厚至 25.4mm。该台面结构坚固致密，表面具有耐刻划、耐冲击、耐磨、超强耐腐蚀、易加工、易清洁、维护成本低等特点，具有良好的承重性能，不易弯曲变形。

3、钢支架

- 1) 钢支腿：采用 50 × 30mm 优质钢管，钢管壁厚为 2.0mm。钢管经焊接组成，表面经过环氧树脂喷塑处理，以适用于实验室环境使用。
- 2) 连接横梁：前后横梁采用 50 × 30mm 优质钢管，钢管壁厚为 2.0mm。钢管经焊接组成；下横梁采用 25 × 25mm 优质角钢，厚度为 0.5mm，；托底横梁采用 20 × 20mm 优质钢管，厚度为 0.5mm；表面均经过环氧树脂喷塑处理，以适用于实验室环境使用。
- 3) 钢架与横梁连接方式：采用角钢连接，一端直接焊接在连接横梁上，一端用固定螺母与钢架连接。
- 4) 端头管套采用硬质 PVC 一体成型制品。
- 5) 高低调整脚：采用 M10 螺丝压模成型，底衬防水 PVC 套环。

4、柜体

- 1) 柜体的侧板、底板、背板、顶板、层板：采用 18mm 厚三聚氰胺饰面板，封边采用 1mm 厚 PVC 封边条封边处理。
- 2) 抽屉箱体：采用 18mm 厚三聚氰胺饰面板，封边采用 1mm 厚 PVC 封边条封边处理。
- 3) 抽屉面板：采用 18mm 厚三聚氰胺饰面板，封边采用 1.5mm 厚 PVC 封边条封边处理。
- 4) 抽屉滑轨：采用超静音托底滑道（DTC 品牌）
- 5) 抽屉把手：采用 C 型亚光金属拉手。
- 6) 柜门板：采用 18mm 厚三聚氰胺饰面板，封边采用 2mm 厚 PVC 封边条封边处理。
- 7) 铰链：采用 110° 金属铰链（DTC 品牌）。
- 8) 门板把手：采用 C 型亚光金属拉手。