

乐拓460快干胶 各类型电子产品粘接

产品名称	乐拓460快干胶 各类型电子产品粘接
公司名称	惠州市欧雅拓电子科技有限公司
价格	45.00/1
规格参数	品牌:新加坡乐拓 型号:460 产地:新加坡
公司地址	惠城区仲恺大道骏豪国际1113室
联系电话	18218061751

产品详情

【产品信息】

品牌：新加坡乐拓

型号：乐拓460快干胶

规格：20g/支

化学类型：乙基型/低白化、低气味

初固速度：10~15秒

全固速度：24小时

粘接基材：金属/塑料/橡胶

【产品特点】

乐拓460属于低白化、低气味通用型瞬干胶，用于塑料、橡胶、金属、皮革等柔性材料粘接，粘接后零件洁净无玷污，适用于对外观要求高，使用要求更环保的产品中。

【使用方法】

要想获得最好的粘接性能，被粘接的材料表面应当清洁干净，除去油脂、铁锈等，保持表面干燥，清洗方法是以丙酮或三氯乙烯等清洗剂擦拭。

使用时如瓶口太大或有胶水，先用绵布将胶水擦拭干净，再可套上针头或PE滴管后使用，这样可以控制胶水流量，保证使用的效果。

在被接着面滴一小滴接着剂，马上进行粘接，并保持至硬化为止，硬化时间从数秒到数分不等。约30分钟即可达到实用强度，24小时后可达到最高强度。

多余的胶粘剂可用解胶剂溶解清洗。

对于储存在冰箱中产品，在开封使用之前，应当使之回升到室温再使用。

为避免污染未使用的胶液，不要将任何胶液倒回原包装内。

为提高粘接效果，可配合乐拓770硅胶处理剂、乐拓7780TPU处理剂、乐拓712加速剂使用

【注意事项】

点胶时不能带手套操作，因为手套和胶液发生反应产生的高热量会伤及手。

本产品不宜在纯氧与（或）富氧环境中使用，不能作为氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。

如不小心渗入眼睛，切忌用手搓揉，应立即用大量清水冲洗或用温热毛巾热敷，使眼皮发汗自然分开，切勿强行拉开，严重者并送医院紧急处理；皮肤接触时以温肥皂水浸泡，以丙酮、研泰系列解胶剂去除。

瞬间胶具有挥发刺激性，大量使用时，工作场所请保持通风。

有大量胶液泄漏时，可以用水固化后再刮除。