

# EPSON爱普生F9380大幅面热转印数码印花机

产品名称	EPSON爱普生F9380大幅面热转印数码印花机
公司名称	广州双色贸易有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:EPSON 爱普生 型号:F9380 产地:日本制造 中国组装
公司地址	广州市番禺区大石镇105国道飘峰段639号之3号 四楼
联系电话	020-82557536 13725333562 13725333562

## 产品详情

爱普生新品F9380 用户体验实拍

Epson SureColor F9380 品质优化，产能提升

双PrecisionCore™ TFP微压电喷头，2.0英寸宽

720\*1440dpi 4.0pl

108.6平方米/小时 360x720dpi

爱普生精准墨点技术：无颗粒感、无打印横纹

全新介质供给系统，提高走纸精度

本机最高分辨率：720\*1440dpi

本机最小墨滴：4.0pl

输出速度：108.6平方米/小时

喷头技术：双PrecisionCore™ TFP微压电喷头

颜色：双4色

墨水：爱普生“活的色彩DS”热转印墨水

幅面：64英寸

打印语言：ESC/P raster

双PrecisionCore™ TFP微压电喷头，2.0英寸宽

108.6平方米/小时 360x720dpi

爱普生精准墨点技术

大幅减少打印颗粒感及打印横纹

Epson Edge Print软件

爱普生第一款自己开发的RIP软件

爱普生色彩对照表（LUT）技术

色彩过渡更加平滑

爱普生半色调技术

减少画面颗粒感

爱普生微羽化技术

减少打印横纹现象

喷头保护装置

减少打印头的物理损伤

喷头保护装置

减少湍流对墨滴飞行的影响

喷头清洁装置

高效率的清洁喷头表面

张力自动控制系统

提高介质供给精度\* 本宣传页中的数据来源于爱普生实验室，可能与实际使用数据存在差异。

获得国际环保认证

墨水及最终产品均不造成生态污染

主要部件技术参数：

喷嘴配置：每种颜色1440个喷嘴

打印方向：双向打印\单向打印

本机最高分辨率：720x1440dpi

墨水：爱普生“活的色彩 DS”热转印墨水

颜色：青色、洋红色、黄色、高浓度黑色

墨水容量：3000ml/色

360x720dpi 1 pass：108.6 平方米 / 小时

720x720dpi 2 pass：60 平方米 / 小时

720x720dpi 3 pass：44.1 平方米 / 小时

720x720dpi 4 pass：29.9 平方米 / 小时

介质幅宽：300-1626mm(64in.)

卷纸尺寸：卷纸最大外径250mm

本机可承载最大卷纸重量：45 Kg

本机可容纳最大卷纸厚度：1 mm

打印头：双 PrecisionCore™ TFP 微压电打印头

(智能墨滴变换技术)

## 产品规格

主要部件技术参数	打印头	双 PrecisionCore™ TFP 微压电打印头 (智能墨滴变换技术)
墨水系统	喷嘴设置	每种颜色1440个喷嘴
	打印方向	双向打印\单向打印
墨水系统	本机最高分辨率	720x1440 dpi
	墨水	爱普生“活的色彩 DS”热转印墨水
打印速度	颜色	青色、洋红色、黄色、高浓度黑色
	墨水容量	3000ml/色
	360x720dpi 1 pass	108.6 平方米 / 小时
	720x720dpi 2 pass	60 平方米 / 小时
介质	720x720dpi 3 pass	44.1 平方米 / 小时
	720x720dpi 4 pass	29.9 平方米 / 小时
	介质幅宽	300-1626mm(64in.)
	卷纸尺寸	卷纸最大外径250mm
接口	本机可承载最大卷纸重量	45 Kg
	本机可容纳最大卷纸厚度	1 mm
	语言	USB 2.0 , 100/1000MB 以太网
	内存	ESC/P raster
环境条件	主机	512MB
	网络	128MB
	温度	运行：15 ° C - 35 ° C ( 20 ° C - 30 ° C 推荐 )
	湿度	运行：20% - 80% ( 40% - 60% 推荐 )
尺寸/重量	墨水保存温度	15 -25
	墨水运输温度	5 -35
	尺寸	长：2620mm 宽：934mm高：1332mm 重：290kg
	电气规格	电源
耗材	功耗	运行：570W 待机：340W 睡眠：14W
	高浓度黑色6000ml/6 袋 / 箱	C13T742X80
	青色6000ml/6 袋 / 箱	C13T742280
	洋红色6000ml/6 袋 / 箱	C13T742380

选件	黄色6000ml/6袋 / 箱	C13T742480
	维护工具包	C13S210064
	打印头清洗装置	C13S210052
	废墨瓶	C13T724000
	清洗棒	C13S090013
	清洁布	C13S090016
包装箱清单	打印机、支架、介质供给 / 收卷系统、废墨瓶、电源线、USB 线、用户指南	

\* 本宣传页中的数据来源于爱普生实验室，可能与实际使用数据存在差异。