

# 供应轮转印刷润版液商业轮转印刷水斗液

产品名称	供应轮转印刷润版液商业轮转印刷水斗液
公司名称	深圳市宝威明贸易有限公司
价格	5000.00/桶
规格参数	品牌:宝威明 规格:25kg桶 配比:3%--4%
公司地址	深圳市宝安区沙井街道环镇路衙边工业区C4栋1楼
联系电话	0755-27222855

## 产品详情

深圳市宝威明贸易有限公司专业生产润版液、洁版液、空转膏、保护胶、转色膏

免酒精水斗液

X-100 全免酒精水斗液

X-100 全免酒精水斗液是针对市场环保要求而开发的产品，无挥发成份和任何溶剂添加，是绝对环保的产品。

不用在印刷机上添加仪器或改变水辊的软硬度，直接由印刷机抽取或人手添加。X-100全免酒精水斗液不需要用酒精，

可以节省快速商业印刷的巨额异丙醇（酒精）成本和改善车间环境。

本产品在零酒精环境下印刷，不会令水位时大时小，长版印刷水墨非常稳定。因没有酒精乳化油墨，令油墨能发挥其应有的光泽度，用墨量也相对减少。

本产品之润版功能，能使锌版不易上脏，印件网点清晰，看起来有立体感。

此水斗液专用于各种商业柯式印刷。本产品添加了”特强除钙离子”功能，能防止钙离子积聚于墨辊，导至墨辊跳墨。

对发酵物和细菌滋生有控制作用。

详细参数：

酸碱值原液：4.8ph

导电值：1100-1200ds

酸碱值：5.0-5.2

外观：半透明深棕色液体

可溶性：完全溶于水

气味：无气味

密度：20 @1.04

包装：25L/桶

使用方法：

X-100免酒精水斗液使用方法步骤

（一）：将印刷机主水箱和回水箱全部清完可以不用清洗水箱避免浪费生产间。

（二）：换上配好水的X-100免酒精水斗液，配水方法及分量如下。

：日产机器《小森、三菱、秋山等》配比份量3%，配比方式100公升清水加3公升X-100免酒精水斗液。

：德系机器《海德堡、罗兰、高宝》配比份量4%，配比方式100公升清水加4公升水斗液

（三）：水箱制冷到（08 -12 ）印刷范围，后启动机器运转保持3000/H不加速。

（四）：机器运转保持3000/H不用加速，运转中先着靠版水辊，继续运转约一分钟左右，主要是将版面保护胶溶化，

避免保护胶氧化使印版面上脏。

（五）：机器运转保持3000/H不用加速，着靠版水辊运转中，随即可着靠版墨辊，机器继续保持3000/H不用加速，

观察版面是否有上脏现象。如果没有上脏现象，即高速运转观察，再无上脏即可开机印刷。如此操作是可以观察水

辊的平衡状态和保障不必要的纸张浪费。

X-100免酒精水斗液与用酒精印刷时候的区别在于以下几点：

1、酒精印刷时有：酒精、清水、普通水斗液三个水膜起到润版作用，同时酒精能够令水膜的厚度增加传水时会相对

有更多的水量传过版面做到润版功能。

2、X-100免酒精水斗液与有酒精印刷的区别在于，只有清水、免酒精水斗液两个水膜做润版作用，水膜的厚度相对比传

统酒精印刷少了酒精水膜薄了很多。所以有时候印刷机器的水辊压力在平时印刷稍微走位或者不平衡的时候即可显示出

来出现脏版现象。此时只需要将印刷机的水辊压力调回印刷机装机时候压力即可。大部分时候都是碰到单边脏版现象比

较多，此时只需检查水辊的压力将其平衡即

发货须知：

货品有现货的当天或第二天可发货，需调货的为下单后3-4天内发货。遇星期六、日和节假日顺延。所以恳请客户提前做好订货计划。

物流走货运，客户自提。需走速递或要送货上门的，或偏远地区需中转加收物流费用的由买家补差价。具体运费，买家下单前与客服联系。

购物须知：

1、可开发票。发票不与货物一起走，30天内寄出，买家承担发票运费。具体开票事项请与客服联系。

2、本商品为微利产品，由卖家承担广东省内或广东省外大中城市货运物流站点运输费用。

需要送货上门，或偏远地区需中转加收物流费用的由买家承担。具体运费，买家下单前与旺旺客服联系

3.需要样品试用的请联系客服

B-70水斗液

详细参数：

酸碱值原液：4.07ph

导电值：900ds

酸碱值：4.54

外观：微黄色透明液体

可容性：完全溶于水

气味：无气味

密度：20 @1.04

包装：25L/桶

使用说明：1、建议使用量润版液2-4%可手动使用也可自动系统抽取配比使用，但最佳用量应根据实际情况通过测试来确定

2、印刷机水箱温度调校在8-15，以确保机器散热良好，印刷稳定。

3、酒精配比量根据实际情况调整到适合的量8%--12%

建议使用量：

1、建议用量：4%；

手动添加：每添加24公斤水，需要添加1000毫升润版液；

自动添加：确保润版液配比器准确时请将添加量调节到4%；

2、水箱制冷温度设置在9-12；

3、建议每两周需要清洗水箱一次。

是应市场而开发的水斗液，在价格和配方上都深受客户爱戴，他有着强劲润版功能，再有除离子功效，令此水斗液能给PS版或CTP

版网点清晰，停机不起点。而价格方面可比其他中下品牌，但在功效上B-70水斗液占绝对优势。

发货须知：

货品有现货的当天或第二天可发货，需调货的为下单后3-4天内发货。遇星期六、日和节假日顺延

。所以恳请客户提前做好订货计划。

物流走货运，客户自提。需走速递或要送货上门的，或偏远地区需中转加收物流费用的由买家补差价。具体运费，买家下单前与客服联系。

购物须知：

1、可开发票。发票不与货物一起走，30天内寄出，买家承担发票运费。具体开票事项请与客服联系。

2、本商品为微利产品，由卖家承担广东省内或广东省外大中城市货运物流站点运输费用。

需要送货上门，或偏远地区需中转加收物流费用的由买家承担。具体运费，买家下单前与旺旺客服联系。

3.需要样品试用的请联系客服

一级水斗液

详细参数：

酸碱值原液：4.25ph

导电值：900ds

酸碱值：4.9

外观：微黄色透明液体

可容性：完全溶于水

气味：无气味

密度：20 @1.04

包装：25L/桶

使用说明：1、建议使用量润版液2-4%可手动使用也可自动系统抽取配比使用，但最佳用量应根据实际情况通过测试来确定

2、印刷机水箱温度调校在8-15 ，以确保机器散热良好，印刷稳定。

3、酒精配比量根据实际情况调整到适合的量8%--12%

建议使用量：

1、建议用量：4%；

手动添加：每添加24公斤水，需要添加1000毫升润版液；

自动添加：确保润版液配比器准确时请将添加量调节到4%；

2、水箱制冷温度设置在9-12 ；

3、建议每两周需要清洗水箱一次。

能令印刷网点更清晰，可令油墨发挥其应有的光泽度，有效低控制水位稳定，持有特强的除钙离子功效，能预防钙离子积聚在

墨轱表面，防止ph值不稳定，高效保护ps/tcp版，防止印长版时“掉版”和停机“起点”，适用ps/ctp版。

发货须知：

货品有现货的当天或第二天可发货，需调货的为下单后3-4天内发货。遇星期六、日和节假日顺延。所以恳请客户提前做好订货计划。

物流走货运，客户自提。需走速递或要送货上门的，或偏远地区需中转加收物流费用的由买家补差价。具体运费，买家下单前与客服联系。

购物须知：

1、可开发票。发票不与货物一起走，30天内寄出，买家承担发票运费。具体开票事项请与客服联系。

2、本商品为微利产品，由卖家承担广东省内或广东省外大中城市货运物流站点运输费用。

需要送货上门，或偏远地区需中转加收物流费用的由买家承担。具体运费，买家下单前与旺旺客服联系。

3.需要样品试用的请联系客服