

# 微型真空泵 大流量真空泵 泵生产厂家 无刷真空泵

产品名称	微型真空泵 大流量真空泵 泵生产厂家 无刷真空泵
公司名称	广州奥科沃德科技有限公司
价格	260.00/个
规格参数	成柯:正压：1500mmHg CK1585SPM:DC12 AC220 佛山:外观尺寸：151*51*84
公司地址	广州市海珠区新港东路磨碟沙大街118号自编第60栋F13（仅作写字楼功能用）
联系电话	18680468109 15107578857

## 产品详情

产品描述：

CK1585SPM系列微型泵使用说明

### 1. 简介

该泵为新型开发的微型泵，采用无刷电机寿命可达5000小时以上，体积更小，重量更轻，结构更加合理。主要用于医药、多用于美容丰胸、医疗设备、气体分析采样、仪器仪表、真空系统、拔罐，真空制氧等领域。完全实现了免维护，而且泵内无油，不污染传输介质。该泵为双头采样泵，由于电机的土钢管滚轴轴承电机，可以用于双路气体采样系统（双路粉尘采样），也可双路混合使用使流量更加稳定，每一款气泵均可以用电压变化来控制流量。

### 2. 技术参数简表

型号	电压	空载电流	抽真空电 流	充气时间	正压	负压	抽真空流 量	噪音	尺寸大小
	(VDC)	(mA)	(mA)	s	mmHg	mmHg	L/min	db	mm*mm*

									mm
CK1585SP DC12 M	< 1100	< 1200	5	1500	- 650	15	55		151*51*84
CK1585SP DC24 M	<850	< 950	5	1500	- 650	15	55		151*51*84

以上参数为典型参数，我司可根据客户参数定制产品

### 3、泵的安装

### 4. 泵的工作环境

环境温度应控制在0 ~ 50 之间；泵不宜日晒，应在清洁环境中工作，泵的工作介质泵所抽取的气体必须不含油分，但允许富含水汽：介质温度必须控制在5 ~ 60 之间。不得让固体异物进入泵内，最好在气体进入泵之前加过滤。

### 5. 注意事项

1. 焊接电机引线时必须迅速，否则高温会损坏电机。
2. 当有大气流通过泵时噪音较大，不要堵死气泵的进出口，避免影响电机寿命。
3. 气泵不经任何处理，不能在易燃易爆气氛中工作；当抽取有害气体时，客户必须对整个泵进行再次密封，确保人生安全。如果用于防爆可尽量低电压，并加电流过载保护。
4. 异物不得落入气嘴，否则将损坏微型泵！抽、排气口接法应正确，否则微型泵会工作异常或损坏。
5. 不能用于抽含油烟气体样品，如果非要抽。最好加过滤或抽后及时清洗泵膜片。
6. 当泵抽取了大量含粉尘的气体时，最好在进气口前端加过滤。以免造成真空度和抽气速率下降。如果已经下降，可以自行拆卸上盖和中盖（气室件），千万不要动泵的其他部分，用酒精棉擦洗气室膜片，重新装上即可。