

# 奥地利TecScan顶空分析仪 残氧仪

产品名称	奥地利TecScan顶空分析仪 残氧仪
公司名称	英肖仪器仪表（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:奥地利TecSense 型号:TecScan 产地:奥地利
公司地址	上海市虹口区广纪路173号1001-1007室161W
联系电话	17317608376

## 产品详情

产品型号：TecScan

简单介绍：TecScan顶空分析仪 残氧仪 光化学方法残氧仪是奥地利两位科学家发明的非接触式顶空分析仪，无损残氧仪，专门应用在气调包装和制药残氧检测行业，TecScan顶空分析仪 残氧仪 光化学方法残氧仪是MAP食品包装厂和如大输液，安剖瓶，抗生素，麻醉剂等药品行业的残氧检测应用。

TecScan顶空分析仪 残氧仪 光化学方法残氧仪

详细介绍：TecScan顶空分析仪 残氧仪 光化学方法残氧仪是奥地利两位科学家发明的非接触式顶空分析仪，无损残氧仪，专门应用在气调包装和制药残氧检测行业，TecScan顶空分析仪 残氧仪 光化学方法残氧仪是MAP食品包装厂和如大输液，安剖瓶，抗生素，麻醉剂等药品行业的残氧检测应用。

光化学方法的顶空分析仪不仅可以测量气体中的氧气含量，还可以测量液体中的氧气含量。

- 传感器通过光电化学点的透明包装
- 光电化学点可作为粘合剂或打印点
- 无需气体抽出 – 对于小气量和液体非常适合
- 光电化学点工厂校准
- 自检程序

- 测试时间 < 3s
- TecScan顶空分析仪 残氧仪 光化学方法残氧仪

性能	气体	液体
测试范围	0.05 – 25% Vol.%	0 – 10 (20)mg/L
准确度:	$\pm 0.02\%$ oder $< \pm 2\%$ from value	$\pm 0.05\text{mg/l}$ oder $< \pm 2\%$ from value
分辨率:	0.02%	<0.02mg/l
响应时间:	< 1 s	Abhngig von der Schutzklasse typisch 3s – 30s
校准:	20 ° / 25 ° / 37 ° (additional temperatures optional)	

- TecScan顶空分析仪 残氧仪 光化学方法残氧仪应用 :

· 制药与生物技术 食品工业/地图包装  
 细菌学. (病原体) 微生物生长的检测. 生物化学和分子生物学的研究与开发 绝缘玻璃工业

- 更多TecScan顶空分析仪 残氧仪 光化学方法残氧仪请致电英肖仪器021-66015906