

# 实验室矿用防腐不锈钢立式带电机矿浆搅拌桶

产品名称	实验室矿用防腐不锈钢立式带电机矿浆搅拌桶
公司名称	石城绿洲选矿设备制造有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	品牌:绿洲 型号:BX-500 产地:江西
公司地址	江西省赣州市石城县琴江镇温坊工业园
联系电话	18079781239

## 产品详情

### 公司资质

本公司资质齐全，绝对值得信赖，

一次合作，终身朋友！

绿洲选矿设备制造有限公司 销售热线：18079781239

本产品型号较多，拍前请与工作人员联系！运费由物流公司视远近而定！我们会为您选择最可靠，最快捷，最优惠的快递或货运公司，谢谢合作！

矿用搅拌桶用途：搅拌桶用于浮选作业前的矿浆搅拌，使矿浆与药剂充分混合，也可用于其他非金属矿物的搅拌，它使用于尝试不大于30%（按重量计算）固定万分的粒度小于1mm，为选矿作业创造条件。它的形式是平底桶辐射循环辊旋叶轮机械搅拌式。矿用搅拌桶的工作原理和使用范围：本公司生产的矿用搅拌桶是由电动机三角带传动代动叶轮旋转，将药物和矿浆充分混合均匀，增加药剂作用反应时间强化药物反应质量的必要设备，矿用搅拌桶适用于选矿业，也可用作各种化工业的槽糕搅拌。

矿用搅拌桶适用于各种金属矿，主要用于浮选前的搅拌，使药剂与矿浆充分混合，也可用于其他非金属矿物的搅拌。它使用于浓度不大于30%（按重量计算）固定成分的粒度小于1mm。它的形式是平底桶形辐射循环螺旋叶轮机械搅拌式。翊中机械厂生产的矿用搅拌筒设备性能先进、成品质量稳定、搅拌均匀、出料迅速。矿用搅拌桶使用和保养：1、开机前应先检查各部位螺栓是否紧固，润滑油是否注满。2、停机后加水清除筒内沉淀杂物。3、本机也可用作

## 化工原料的配料搅拌

该设备适于浮选、重选、磁选等对浓度不大于30%及固体成分粒度小于1mm的矿浆进行搅拌，也可用于浮选药剂和其它非金属矿物的搅拌，使矿粒悬浮并于药剂充分接触，混匀，为选别作业创造条件。

该系列搅拌槽有以下几种：矿浆搅拌槽、提升式搅拌槽、高浓度搅拌槽、高效搅拌槽、药剂搅拌槽等等。

### 搅拌桶技术参数：

型号Mod el	500	750	1000	1200	1500	2000	2500	3000	4000
槽体直径 mm Diameter tank	500	750	1000	1200	1500	2000	2500	3000	4000
槽体高度 mm Heighe	500	750	1000	1200	1500	2000	2500	3000	4000
槽体容积 m3 Volume tank	0.124	0.25	0.58	1.15	2.2	4.4	11.2	19.1	46
叶轮直径 mm Impeller Diameter	150	240	240	310	400	550	630	700	1000
叶轮转速 r/min Impeller speed	1000	530	530	492	320	230	230	210	121.6
功率 Powekw r	1.1	1.5	1.5	2.2	3	5.5	7.5	7.5	30
重量 Weigkg he	260	320	480	908	1280	1760	2700	5190	12510

## 公司简介

石城县绿洲选矿设备制造有限公司是一家机械及行业设备的企业，是经国家相关部门批准注册的企业。公司可为用户提供项目设计，工艺流程设计，标准和非标准产品设计及生产。

公司主要生产有破碎设备、制砂设备、选矿设备、磨粉设备和实验室选矿设备五大系列产品: 摇床,跳汰机,螺旋溜槽,浮选机,螺旋分级机,球磨机,搅拌槽,给料机,给矿机,振动筛,破碎机,砂泵,磁选机,水力分级机,水力旋流器,打砂机,实验室砂泵,实验室摇床,实验室螺旋溜槽,实验室浮选机,实验室球磨机,实验室破碎机,实验室磁选机,实验室调浆桶,研磨机,真空过滤机,制样粉碎机等产品,另可根据客户要求定做各种型号的选矿机械设备等成套选矿设备,适用于选铁、铜、金、银、铅、钨、钼、锰等有色金属矿及萤石、石英石等非金属矿,广泛应用于冶金、矿山、化工、建材、煤炭、耐火材料、学校等行业。

同时 绿洲自成立以来，始终坚持“思路决定出路，人品铸就产品”的经营理念，“重合同，守信用”

企业，客户赠予“这里信得过”称誉。绿洲立足中原，覆盖全国，面向世界，以人才为根本，以创新为导向，坚定不移地把矿山机械主业做大做强做久；在此基础上，加大市场拓展力度和资本运营力度，积极主动地寻求新的发展空间，谨慎务实地探索新的战略领域，向着集团化、国际化的目标发展，为实现绿洲机器的更大成功奠定基础，创造条件