

艾文斯 控流箱 厂家直销供应 可定制

产品名称	艾文斯 控流箱 厂家直销供应 可定制
公司名称	河南艾文斯冶金材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	艾文斯:艾文斯
公司地址	郑州市花园路39号
联系电话	15303717548

产品详情

控流箱

AdTech(艾文斯)公司自2012年开始专业生产、销售在铸轧铝板带箔生产线使用的控流箱，活动流槽，挡条&垫片，耳子，铸嘴板，主要配合铸轧成型中控制金属液流速均匀, AdTech的控流箱使用于配套铸嘴板分流和活动流槽之间，质量稳定，获得客户信赖，应用于多系列铝合金产品铸轧过程中：微米的铝箔毛料、印刷用PS板基、弹性包装材料等；

Roll-SS

AdTech(艾文斯)控流箱，控流器，铸嘴板使用装配：

控流箱

控流器

铸嘴板

控流箱产品用途：<http://www.adtechamm.cn/AdTech>(艾文斯)控流箱与控流器装配使用，配合铸轧成型中控制金属液流速均匀, AdTech的控流箱使用于配套铸嘴板分流和活动流槽之间，用于铸轧生产线中铝板带箔坯料的结晶成型及尺寸控制；控流箱采用高硅熔融材料成型技术，有一定耐腐蚀力，不粘铝，对铝液无污染的性能，在铸轧生产过程中有效保护铸轧卷板内部组织层稳定，满足用于铸轧生产高附加值、高技术性能的微米级铝箔毛料、印刷用PS板基铝的产品技术。

控流箱产品优点：

装配控流器有自动稳定控流作用，代替了传统的人工控流，有效降低人力成本，提高金属液流动稳定性

采用高硅熔融材料成型技术，密度为1.0-1.4g. cm³,保温能好，表面光滑，不润性好，多次利用，解决了传统中的一次性控流箱更换，有效节约了传统材料成本的3-4倍；

控流箱定尺规格（mm）：

项 目 定 尺 控 流 箱 整 体 配 套 特 殊 定 尺 200-600

控流箱技术参数：

项 目 每 个 体 积 密 度 折 断 模 数 热 膨 胀 系 数 热 导 率 最 大 操 作 温 度 (816 Mpa)

典 型 值 1.0-1.4

高硅熔融材料不粘铝实验：

控流箱使用说明：

对应图纸构造，安装控流箱，保证内侧光滑洁净、无破损、无裂缝；

均匀预热已安装规范的控流箱，匀速升温1-2小时，检查内衬表面发红即800 之内，使之去除吸附结晶水，接近铸造温度，安全高效使用。

控流箱无电加热烘烤条件，只得用火焰烘烤。其关键一是控制火焰温度，二是避免火焰直接烧烤，避免局部受热产生的热应力致衬体炸裂。火焰分弱焰(红色软焰)、中焰(黄色)、强焰(蓝白)。

配合控流箱铸轧使用的铸嘴板组装流程：<http://www.adtechamm.cn/product-detail/kongliuxiang/>

铸轧铝箔坯料成型开始：

控流箱订货包装规格：木箱包装5-6个 / 箱；

控流箱使用寿命：正常使用30-60天以上（通常铝合金液铸轧4000-8000吨）。