

危化品防爆柜【防爆存放柜】

产品名称	危化品防爆柜【防爆存放柜】
公司名称	上海柘钦实业有限公司
价格	80.00/台
规格参数	世纪行:防爆柜
公司地址	上海市奉贤区金汇镇大叶公路118号1幢581室
联系电话	18261811833 18870870998

产品详情

我们的产品广泛应用于：学校实验室、医院实验室、石油、石化、化工厂、轻工、焦化、市政、煤气、制药、污水处理及许多特殊行业和领域。

我司生产的安全柜分别可以存放以下危险化学品的：天那水、酒精、白电油、抹机水、洗板水、油漆、稀释剂、汽油、煤油、硫酸、甲醇、乙醇、醋酸、碳酸、磷酸、硅酸、柴油、机油、润滑油、桐油、硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等

如果您有特殊要求及需非标定做，可联系我们详细沟通。

(TEL: 18261811833 联系人：甘先生)

危化品防爆柜【防爆存放柜】容积分为：4加仑（15L）、12加仑（45L）、22加仑（83L）、30加仑（113L）、45加仑(170L)、55加仑(208L)、60加仑(227L)、90加仑(340L)、110加仑(416L)、20加仑(75L)，您可根据存放空间及存储容量选配适合的款型。参数

属性
产品
材质
规格
容积
颜色
涂层
功能
配件

参数
危化品防爆柜【防爆存放柜】
1.2mm优质钢板
双门，手动；三点式联动门锁
4-90加仑15-340L
黄色，红色
磷酸钝化处理，环氧树脂静电喷涂。
防火，防爆，防腐蚀
可调层板2块，说明书1份，防静电接地导线1根，钥匙2把。
CE认证
纸箱包装或木箱包装（可选择）

认证
包装

产品详细介绍：强酸储存柜具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性，适用于实验室各类工具的洗涤。对带有化学特性的试剂瓶或其它物品进行清洗，强酸储存柜是个绝对必要的选择。危化品防爆柜【防爆存放柜】特色：1.强酸碱柜具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。2.降低环境污染，维护使用者的健康。3.柜体采用一体成型、无缝焊技术，极大的加强了柜体的结构性，有效的降低了柜体因热胀冷缩而引起的变形。基本说明

标有2个当心火灾的标签。四个可调节水平支架，确保柜体稳固。采用优质冷轧钢板，增加强度，防火性能更好。两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧。柜身底部50mm高的防漏液槽最大可能的防止化学液体的外溢。独有的镀锌层板，防腐蚀，防液漏，最大可承托400lbs的钢制安全罐。柜体内外都喷涂有持久的，无铅的环氧树脂漆，最大程度的增加抗化学品的能力。防火安全柜整体为双层镀锌钢板构造，两层钢板之间间隔40mm，防火性能卓越。

为什么要使用化学用品防火防爆柜呢？

第一，预防火灾发生，控制溢出物；

第二，保护人的生命安全、保护财产、环境；

第三，减少成本，提高工作效率，因为体积小，可以摆放在工作场所存放易燃易爆品，不用频繁往返危险品储藏室，省时省力；

第四，各种危险品的有效管理，不同颜色的安全柜功能不一样，可存放的化学用品也不同，分门别类存储，一目了然便于管理。

火灾会瞬间摧毁一切，会造成伤亡、财产损失等重大后果，甚至会无情掠夺走您的一切。引起火灾的主要原因之一是不恰当地贮存、处理易燃液体及化学品。火灾会瞬间摧毁一切，会造成企业的巨额损失及员工的生命安全威胁，当然，还有昂贵的社会成本、时间成本...什么方式可以帮助你预防及控制火灾危害呢？苏州世纪行专业生产防火防爆柜，防火防爆柜是一种专业存储化学品的金属结构容器，将化学品存放在柜中，能避免由化学品泄漏引起的安全事故，能大大减小火灾的发生的概率。接下来我们来了解一下防火防爆柜。

危化品防爆柜【防爆存放柜】【产品特点】

*全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层；

*厚度1.2mm优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好；

*三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙；另可选配挂锁，实现双人双锁安全管理

*5cm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢；

*专业规范的警示标签显而易见；

*装设有防闭火装置的双透气孔，有目的地至于底部及相对的顶部；

*独有的防溢漏式层板可上下之间自由调节；

备注：层板是自由活动层板，可以随意调节。

危化品防爆柜【防爆存放柜】作用

黄色安全储存柜：用于存储各类易燃物品，闪点在45 以下。例如：汽油、酒精、煤油、甲醇、乙醇等。
蓝色安全储存柜：用于存储各类弱腐蚀性物品或弱酸弱碱例如：醋酸、碳酸、磷酸、硅酸等。
红色安全储存柜：用于存储各类可燃物品，闪点在45 以上。例如：柴油、机油、润滑油、桐油等。
瓷白色安全储存柜：用于储存各类强腐蚀性物品，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等
储存危险品柜|储放危险品柜|危险品柜又称：防火防爆柜，化学品安全储存柜、危险化学品存放柜、防火柜、防爆柜、pp酸碱柜、腐蚀性储存柜、试剂柜、强酸强碱化学品储存柜、可燃\易燃液体安全储存柜【保养说明】1.不要用尖锐锋利的硬物刻划柜体2.不要长时间在温度超过110 ° C的环境下操作。3.不要暴露于明火，熔融金属，金属火花或直射阳光下，也不能用作切刹的表面。4.煤汽灯或酒精灯的火焰会损坏产品，故酒精灯或煤气灯须置于三角架上使用。5.建议采用温水，丙酮或性质温和的清洁剂清洗产品，可选择用来洗手或洗碗的清洁剂，不要选用含有磨料、强酸成分的清洁剂以免损伤表面。对于顽固的污渍，可将次氯酸滴于污染的产品表面后清水洗尽。