

## 三角烧瓶（带边）塞的玻璃仪器

产品名称	三角烧瓶（带边）塞的玻璃仪器
公司名称	金坛市振兴实验器材厂
价格	.00/个
规格参数	材质:三角烧瓶（带边）塞 规格型号:三角烧瓶（带边）塞 允许误差:1（ml）
公司地址	中国 江苏 金坛市 金坛市西门马干11号
联系电话	86 0519 82890873

### 产品详情

材质	三角烧瓶（带边）塞	规格型号	三角烧瓶（带边）塞
允许误差	1（ml）	生产厂家	金坛市振兴实验器材厂
成分	1（ML）		

中性海绵硅塑试管、三角烧瓶塞广泛用于医学、生物研究的细菌培养，这种新型试管塞透气性能好，有弹性、耐高温、高压，使用时间一般可达3年，与同行产品相比较更有说服力，是理想先进的新型瓶塞，优胜于过去的棉纱瓶塞，经全国大、中医院、生物研究所、卫生防疫站等用户试用。反映良好。

产品特点 可适用于不同型号的试管、三角烧瓶，操作方便、轻快。 中性、透气、无毒、耐高温160-180℃，明火消毒不着火，低温-70℃，高压0.103mpa15分钟形态不变。 培养细菌、钩端螺旋体、解脲脲原体，生长速度和生长量与对照物均相同。 使用后清洗烘干保存，一般可用1000次，清洗方法用洗洁精即可。

三角烧瓶(厚壁)三角烧瓶(厚壁)又称依氏烧瓶、锥形烧瓶。主要用于组配回流装置，并广泛用于物质的加热、煮沸、溶解、稀释以及粗略比色等。亦可作培养、发酵及滴定操作和常压蒸馏的接受器等。由于规格不同，用途也各有区别。如10~25ml的规格主要用于微量分析；50~2000ml的规格主要用于常量分析，其中50~100ml的规格常用于植物栽培体育种，300ml的规格常用于发酵培养，500ml的规格可代替摇瓶。3000~5000ml的规格一般用于小批量生产或煮沸配料用。