

高精度进口红外在线红外水分仪

产品名称	高精度进口红外在线红外水分仪
公司名称	杭州蓝普自动化科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	水分范围及精度:0-95% ± 0.01% 酒精范围及精度:0-50% ± 0.01% 涂层范围及精度：:0.01g/m ² - 1000g/m ² ± 0.1g/m ²
公司地址	浙江省杭州市临平区余杭经济技术开发区泰极路3号一号楼103C-1（注册地址）
联系电话	17816138399

产品详情

N600工业级近红外在线水分仪

产品优势

提高在线控制力

降低能源成本

减少废品，次品和不合格产品

确保产品质量

工业专用

N600近红外在线水分仪，在不同的工业环境内，提供精确的、实时的、非接触式的水分检测与控制，提高了生产率和产品质量。

可靠的性能

领先的生产工艺，全面的出厂测试和高标准的质检要求，从而为客户提供高精度的在线水分检测仪。N600系列特别提高了耐久性指标从而更能够与日新月异的工业水准相吻合。

全面集成

我们认识到每一道生产工艺的独特性，所以N600系列产品能够做到防水、防尘，抗高温的特性，从而满足您的实际现场情况。另外根据您的实际应用特性，我们还提供不同的应用接口，从而达到与您的生产

线直接对接。

应用范围

食品： 化工与矿业： 烟草： 木材制品：

甜菜与柑橘榨 醋酸盐 烟丝
涂层测量

麦片与谷类 铁铝氧石与煤 过滤烟嘴
纤维板

奶酪 纤维素 叶片
刨花板

巧克力 水泥和沙子
硬质纤维板

咖啡与茶 陶瓷
中密度板

饼干 粉笔 整个烟叶
中密度纤维板

膨化食品 橡胶碎屑 鼻烟 定向纤维板

奶粉 清洁剂
木屑板

坚果/杏仁/腰果/花生等 醋酸纤维 药业： 树脂

宠物食品/动物饲料 醋酸酯 药粉 薄木片

淀粉/颗粒 肥料 药丸
纸张与加工业：

酒精 玻璃纤维 药片
无碳纸

糖 铸造厂 真空干燥
涂层

加工 颗粒材料 喷雾干燥

生物量： 铁矿石 药涂层 波纹加工

树皮 夹层玻璃
热熔蜡涂层

树脂 盐 纺织品： 纸

原材料 地毯与毡制品 塑料薄膜厚度

木屑 PVC 有机与人造纤维
压敏涂层

木屑片与刨花 烧结物 染线与成品线 加润

木质纤维片 肥皂粉与薄片 牵引与纱线 蜡涂层

木屑颗粒 无纺布

技术参数

测量成分：可以设置测量涂料厚度、蛋白质、含油量等

其他成分的其中一种或几种

水分范围及精度：0-95% $\pm 0.01\%$

酒精范围及精度：0-50% $\pm 0.01\%$

涂层范围及精度：0.01g/m² - 1000g/m² $\pm 0.1\text{g/m}^2$

脂肪/油范围及精度：0-50% $\pm 0.1\%$

(测量精度根据产品而定)

光学测量距离：10.16-40.64cm

取样面积：3.68cm (直径)

产品通道：50个 (标准)

重量：7kg

外壳 (标准型)：铸铝

电源：80/260VAC (50/60Hz)，24VDC (选项)

工作温度：0-55

传感器的输入输出：3个自供电隔离的4-20mA，以太网，

RS-232,RS-422/485，数字输入 (1组)，数字输出 (1组)

备选通讯协议：Profibus,以太网，Modbus

质保：一年，灯泡和马达质保期为10年

标准信号包括：

- 16位转化同32位处理系统
- 根据不同应用可选波长
- 先进的数字过滤系统，确保无噪声信号
- 表面贴装技术
- windows操作界面
- 标准化的以太网输出
- 3个4-20mA输出
- 光学窗口监控功能
- 一年质保
- 出厂时已经做过预校准

选项

- 数字显示器
- 操作员触摸屏
- 冷却装置（风冷或水冷）
- 校准校准器
- 产品温度传感器
- Profibus,Profinet，以太网，DeviceNet，Modbus
- KEL-F石英和蓝宝石窗口
- 延展保修