

有行FC2持久软态胶水持久黑胶美睫师专用胶水厂家

产品名称	有行FC2持久软态胶水持久黑胶美睫师专用胶水厂家
公司名称	中山有行企业胶类制品有限公司
价格	25.00/支
规格参数	品牌:FC2 型号:FE25 产地:广东
公司地址	广东省中山市神湾镇大道南68号
联系电话	86602502 18948885226

产品详情

产品特点：低气味，低刺激，嫁接胶水具有天然成份，不含有害物质，3秒速干，省时省力，牢固持久可达60天，胶水稀态不发硬，美容院专用速干嫁接种植睫毛胶水，采用植物纳米提取黏着成份，天生稀态，干后呈软状，多种皮肤适应，睫毛嫁接之后不发硬，此款胶水为美容院专用胶水，个人在家嫁接的时候请不要购买此款，请联系我们推荐无味无刺激的胶水。什么是滑胶？滑胶就是假睫毛粘取胶水后，在嫁接时，在真睫毛上面上下滑动，目的是为了在真睫毛上粘上更多的胶水，加大接触面积达到后期的牢固状态。

睫毛胶水使用方法：取胶前，摇晃2-4分钟效果会更好，倾斜45°取胶，粘在睫毛根部的1/5，1/3或1/2处最为合适，睫毛上不能有水珠的形状，使用前请充分要换60次，如不摇晃会影响其使用效果，当胶水出于静止状态时，瓶子的上半部分为稀水状（水和蛋白质基本都在上方），下半不分为稠状（主要是粘性较强的植物胶质），这就是我们首次使用胶水，为什么要摇晃的原因所在，摇晃的时候，只有摇晃均匀，才能使胶水的粘性达到最理想的状态。

睫毛胶水的使用环境，室温25°-28°适宜，湿度50%RH-60%RH适宜，避免阳光直晒，经常交换新鲜空气。睫毛胶水的密封方法：手指按住胶水的容器，将残留在瓶口和瓶内的空气排出，使用干净的无纺布将瓶口擦拭干净，为了防止液体外漏，请拧紧瓶盖，因为瓶口处残留的胶水是引起胶水外漏的主要原因，在瓶内存有空气的情况下保存，会引起胶水的变质，在擦拭瓶口的时候，请不要使用粘有溶剂和水分的无纺布，不要使用掉碎屑的纸巾。请在阴凉处理保存，开盖后2个月内把它用完！

注意事项：嫁接胶水沾胶水时必须均匀适量，请在使用时了解顾客是否属于敏感性皮肤或者有无过敏史，如果是自己想要嫁接睫毛或者美容院给顾客做嫁接，请在使用前了解顾客或本身是否属于敏感性或有无过敏使，以方便挑选适合自己或者顾客的嫁接胶水，如果自己自行嫁接，请睁眼且选择无味无刺激的嫁接胶水，如果是美容院使用，嫁接前请让顾客闭眼放松，嫁接过程中不得睁开眼睛，接完后闭眼5-10分钟，在嫁接过程中，请注意检查隔离片，是否有下睫毛露出，准备嫁接时再放胶水到身边，只要一离开就把胶水拿开，以免客人移动时触碰到衣服、头发等等，嫁接睫毛后不要使用睫毛膏，请务必等到睫毛快要自行脱落完时再使用，嫁接睫毛后不要用手或毛巾搓揉睫毛，嫁接完后当天不能碰水，请尽量避

免游泳、蒸桑拿、泡温泉、吃火锅等。

咨询热线：18948885226（同微信）