

电子防潮箱防潮柜

产品名称	电子防潮箱防潮柜
公司名称	杰锐工业设备（深圳）有限公司
价格	2300.00/个
规格参数	品牌:杰锐 型号:FCCM160 产地:江苏
公司地址	深圳市宝安区松岗街道田洋二路11号B栋
联系电话	0755-33189756 15712072626

产品详情

电子防潮箱防潮柜适用范围及贮物参考

相对湿度

保管适湿范例

50% - 40%

照相机、摄像机、镜头、显微镜、放大镜、望远镜、磁带、磁（光）碟、记录带、菲林、正负底片、乐器、邮票、毛皮、中药材、茶叶、咖啡、香烟、书、古董、纸币、古书、图纸、设计材料等

40% - 20%

精密模具、精密仪器、电子零件、精密量具、半导体产品、特殊电容器、钨丝、电池、光学胶片及仪器、印刷电路板、感光器、充电器、光学镜片

25%或以下

实验药材、化学粉末、样本、滤片、模型、种子、花粉、干燥花、茶叶、咖啡、海苔制品、调味品、干燥食品

15%或以下

特殊化学药品、精密电子组件、BGA、IC等

电子防潮箱防潮柜产品特性：

1.原理：采用高分子物理机芯强力除湿,无耗材、无声运作、除湿更快速、稳定，柜内湿气若超过预定值，湿度感测组件霍尼韦尔（美国全装进口）即透过微电脑进行运做，立即启动物理分子筛进行柜内除湿动作，利用分子转换特性，强力除湿，再利用进口陶瓷晶片加热排湿；迅速将柜内湿气排除，使产品避免潮气侵害！

2.高分子物理结构：除湿机芯外壳采用PPS防火材质，断电24小时内，自动附以化学补位吸湿功能，节省电源。

3.视窗：采用4mm厚钢化玻璃作为电子防潮箱柜门观察窗，更美观、更安全；

4.显示：采用按键式两组数字七段显示器，精准读数，全功能微电脑电子控制，双键触摸式薄膜开关方便调节控制；

5.湿度范围：控湿可调范围更广，分为3个等级：一级湿度范围：1~10%PH，二级湿度范围：10~20%PH, 三级湿度范围：20~60%。

电子防潮箱防潮柜产品规格：

型号	湿度范围	体积（升）	内尺寸（mm）	外尺寸(mm)
FCM 160	1-60%RH	160	W448*D420*H910	W450*D450*H1010
	数显			
FCM 240	1-60%RH	240	W598*D370*H1150	W600*D400*H1250
	数显			
FCM 320	1-60%RH	320	W898*D420*H910	W900*D450*H1010
	数显			
FCM 435	1-60%RH	435	W898*D570*H910	W900*D600*H1010
	数显			
FCM 540	1-60%RH	540	W598*D720*H1385	W600*D750*H1485
	数显			
FCM 728	1-60%RH	728	W598*D680*H1840	W600*D710*H1940
	数显			
FCM 870	1-60%RH	870	W898*D570*H1800	W900*D600*H1900
	数显			
FCM 1428A	1-60%RH	1428	W1198*D680*H1840	W1200*D710*H1940

FCM 1428B 数显 1-60%RH 1428 W1198*D680*H1840 W1200*D710*H1940
数显

友情提醒：

在维修服务之前请确认：

防潮箱显示屏不亮

确认插板有电

插头插紧

多个机芯的连接电源线是否连接好

新机装配中，人员疏忽，内部信号线没插好

长时间使用后，突然不亮了，有可能坏了

湿度没有降低或者降得很慢

机器在出风口附近，请移动到风吹不到的地方

放置物品过多，物品本身含有水分，需要较长时间

除湿

显示屏贴膜变形，空气进入，影响显示（探头在显示屏上）

湿度值没有设定，请按“down”，设定到所需要的湿度值

第一次通电，机芯在外界吸饱水分，需要较长时间排湿，然后再除湿

使用时间过长，除湿材料超出其寿命，需要更换除湿材料

除湿机芯坏了，寄回原厂维修

依如上条款检查后，便可确认为除湿机芯故障，请解除机芯6个固定螺丝，并把机芯完整寄给我们。

欢迎新老顾客电话咨询。