

# 实验室小型卧式管线式高剪切分散乳化机

产品名称	实验室小型卧式管线式高剪切分散乳化机
公司名称	太仓希德机械科技有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:SID 功率:500W 产地:德国
公司地址	太仓市沙溪镇涂松村岳鹿路
联系电话	15062593353

## 产品详情

实验室卧式管线式固液高剪切乳化机,卧式高剪切乳化机,实验室化工乳化机

( 洽谈请联系 : 15062593353 )

实验室管线式分散乳化机,卧式高剪切分散乳化机

选用德国原装马达,运行更稳定,噪声更小。实验室管线式高剪切乳化机集灵巧、方便于一身。可小批量操作,优于间歇式分散乳化机,可在实验室模拟在线工况进行循环或在线连续处理,具有高效均质无分散死角等特点。

进行循环或在线连续处理,具有高效均质无分散死角等特点。选用德国原装马达,运行更稳定,噪声更小。

高速马达,可选配不锈钢带夹套工作腔或玻璃工作腔。高速旋转的转子与精密的定子工作腔配合,依靠高线速度,产生强劲的液力剪切,离心挤压、高速切割及碰撞,使物料充分分散、乳化、均质、粉碎、混合,最终得到稳定的高品质产品

实验室卧式管线式固液高剪切乳化机

设备参数:

型号:L25

功率:500W 电源:220V,50/60Hz 流量范围:1-15L/min (H2O) 处理粘度:5000 cp 速度范围:10000-28000rpm 温度:120 转速显示:刻度 转速控制:无级 接触物料材质:SS316L、304 标准工作腔:不锈钢无夹套工作腔 标准工作头:25DG 机械密封材质:SiC、FKM、陶瓷

反应釜---玻璃反应釜/不锈钢反应釜接触物料材质---SUS304/SUS316L/PTFE

实验室卧式管线式固液高剪切乳化机参数配置

实验室2L玻璃釜分散机 化工不锈钢釜乳化机设备组成

1、 反应釜系统 2、 乳化系统 3、 搅拌系统 4、 测温系统 5、 升降系统 6、 真空系统 7、 水浴系统

技术数据

最小允许搅拌量：300ml

最小允许乳化量：500ml

允许工作量：1000ml

主要接触物料材质:316L不锈钢

工作压力范围：-0.08--+0.8MPA

设备尺寸 (mm):400\*390\*780

乳化系统

( 洽谈请联系：15062593353 )

L25高剪切分散乳化机

1.技术参数

输入功率：500W

输出功率：320W

频率：50/60HZ

额定电压:AC/220V

速度范围：10000-28000rpm

重量：1.8 KG

2、分散刀头 25SF (处理量100-5000ml)

接触物料金属材质：304不锈钢 ( 316L材质 )

搅拌系统：

## LD120数显型搅拌器

型号：LD120

功率:120W

电源:220V 50Hz / 60Hz 转速范围:低档：0-500rpm 高档：240-2000rpm

调速方式：无级调速

转速显示方式:数字显示

标准工作头配置：挂壁式搅拌桨

接触物料材质：304/316L

含扭矩增强模块 实验室卧式管线式固液高剪切乳化机,卧式高剪切乳化机,实验室化工乳化机