

强力快粘胶塑料瞬间胶粘鞋修补专用胶3秒快干胶

产品名称	强力快粘胶塑料瞬间胶粘鞋修补专用胶3秒快干胶
公司名称	东莞市旭宸环保科技有限公司
价格	6.00/支
规格参数	0111:想联 5191:瞬间胶水 广东:东莞
公司地址	东莞市万江区新和社区新华南区62号
联系电话	15812872999

产品详情

品名：瞬间胶5191

一、主要成分：

α -氰基丙烯酸乙酯

二、主要用途

主要用于各种塑胶（如：ABS与PVC、亚克力、PP等）、皮革、木材等材料的对粘与互粘。广泛用于塑胶制品、玩具、工艺品、饰品、运动器材、电子产品等领域。

三、功能特性及技术参数

具有定位快速、流动性好、操作方便等特点，非常适合连续化生产线作业。

项目	参数	项目	参数
粘接材质	各种塑胶（如：ABS与PV C、亚克力、PP等）、皮 革、木材	粘接面积	小面积，1-10cm左右更合 适
初步定位时间	3-5秒	最佳测试时间	24小时
固化时间		剪切强度（KG/cm）	130
抗拉强度（KG/cm）	180	粘接目的	结构粘接
固化后耐温	-12-80		

胶体粘度

10 ± 2 mpa.s

涂胶方式

机器点胶或手工点胶

型号：5191

产地：中国

功能特性：具有定位快速、流动性好、操作方便等特点

粘接材质：各种塑胶（如：ABS与PVC、亚克力、PP等）、皮革、木材

粘接面积：小面积，1-10cm左右更合适

初步定位时间固化时间：3-5秒

最佳测试时间：24小时

抗拉强度（KG/cm）： 180

剪切强度（KG/cm）： 130

固化后耐温：-12-80

粘接目的：结构粘接

胶体粘度：10 ± 2 mpa.s

涂胶方式：机器点胶或手工点胶

保质期：最佳贮存温度在10-25 ，保质期6个月

贮存：贮存于避光、密封、通风、阴凉干燥，儿童接触不到的地方

包装：20G、 1KG、 25KG（PE材质容器）

附注：以上性能数据是在温度25 ，湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能保证是特定环境下能达到的全部数据，敬请客户在使用时，以实际测试数据为准。

四、使用方法

1、清洁粘接面：使用干绵布或用砂纸将接着面的灰尘、油污、铁锈等清除去，再用0111系列无毒环保的专业清洗剂来清洁粘合面,要求粘接面干净无污染。

- 2、开瓶取胶：拧开胶水瓶前盖，即可使用。若瓶口有胶水溢出，请先用干绵布将溢出的胶水擦试干净。为了避免胶水浪费，控制出胶量，可在出胶口套上胶水瓶配套专用滴管，以保证施胶效果。
- 3、粘接：在粘接面滴上适量胶水，将工件立刻进行对粘，为了有更好的粘接效果，请一次性对好位，并保持到初步固化为止，初步固化时间根据粘接材质不同、面积不同从数秒到数分不等，约30分钟后可达到80%左右的粘接强度，24小时后可达到最佳强度。
- 5、粘接完成：胶水使用后请清理瓶口，并将瓶盖盖紧。胶水在24小时后可达到最高强度，将未用完的胶水存放在阴凉干燥处。

五、温馨提示

- 1、使用瞬间胶时请切记一定不要戴编织手套，瞬间胶会被手套的毛织材料快速吸收发生聚合反应，并且产生高热量，容易烫伤皮肤。
- 2、皮肤接触时请用温肥皂水浸泡致胶水自然脱落，若不小心接触到眼睛，因固化后胶水发硬会伤及眼球，请勿用手搓揉，应马上用大量清水冲洗或者用温热毛巾热敷，使眼皮发汗自然分开，切勿强行拉开，严重者请立即送医院处理。
- 3、胶水液体有少许刺激性，请在使用时工作场所应保持通风状态。
- 4、当有大量泄漏时先打开窗户通风，且注意防火，用水固化或者用沙子填盖后，再进行清除。
- 5、我们的产品均通过欧盟ROHS标准和SGS检测，安全、环保，可放心使用。

六、包装与储存

保质期：最佳贮存温度在10-25℃，保质期6个月。

贮存：贮存于避光、密封、通风、阴凉干燥，儿童接触不到的地方。

包装：20G、1KG、25KG。（PE材质容器）