

RFH-I连体防化服 CCS酸碱防护服

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | RFH-I连体防化服 CCS酸碱防护服 |
| 公司名称 | 东台市海金消防器材有限公司 |
| 价格 | 680.00/套 |
| 规格参数 | 认证:EC CCS |
| 公司地址 | 东台市新街镇人民中路10号 |
| 联系电话 | 0515-85754267 18012516519 |

产品详情

RFH-I轻型防化服 CCS酸碱防护服又称半封闭防化服利用特殊研制的纤维制造，即可以防护各种化学物质又能提供阻燃性足以维持甚至改善热防护服的效用。适用于防护危险化学品并且已经通过相应的CE标准和类型4（渗透喷溅）的测试符合防静电EN1149.1标准通常应用：炼钢厂、石油化工厂、电信、航空、紧急医疗部门、化工厂。轻型防化服由于织物的独特性，是防护性、耐用性及舒适性最完美的组合；材料本身具有防护性，而并非通过覆膜，覆膜产品的防护性由于刮擦容易被破坏掉；低脱屑，防静电；可以防护有害物质，保护工人。

RFH-01轻型防化服使用前的准备工作：根据防护的介质选用适用的防护用和供气装置。根据使用者的身高和手足大小选用适合的防护靴和防护手套，并安装在防护服上夹紧密封。检查各部连接是否正确，密封是否可靠，服料和镜片是否老化、变色或破损。检查供气装置是否正常，并按其配用的供气装置的使用说明书规定的条款进行检查。

RFH-01轻型防化服使用注意事项：

- （1）消防防化服不得与火焰及熔化物直接接触。
- （2）使用消防防化服前必须认真检查服装有无破损，如有破损，严禁使用。

(3) 使用时，必须注意头罩与面具的面罩紧密配合，颈扣带、胸部的大白扣必须扣紧，以保证颈部、胸部气密。腰带必须收紧，以减少运动时的“风箱效应”。

(4) 每次使用后，根据脏污情况用肥皂水或0.5 - 1%的碳酸钠水溶液洗涤，然后用清水冲洗，放在阴凉通风处，晾干后包装。

(5) 折叠消防防化服时，将头罩开口向上铺于地面。折回头罩、颈扣带及两袖，再将服装纵折，左右重合，两靴尖朝外一侧，将手套放在中部，靴底相对卷成以卷，横向放入防化服包装袋内。

(6) 消防防化服在保存期间严禁受热及阳光照射，不许接触活性化学物质及各种油类。

RFH-01轻型防化服技术参数：

胶布厚度:0.45 ± 0.05mm 拉伸强度:经纬向不少于450N/5cm 撕裂强度:不少于32N
防酸渗透性能:80% H_2SO_4 ,60% HNO_3 30% HCl 三种酸10mm液柱下1h不渗透.防碱渗透性能:6.1mol/L $NaOH$ 3,10mm液柱下,1h不渗透.防汽油性能:在120#汽油浸泡30S,无裂纹,不发粘.阻燃性能:续燃时间:不大于2S ; 阻燃时间:不大于10S ; 损毁长度:不大于10cm , 且不得有熔滴。耐热老化性能：125 × 24h , 不粘不脆。耐寒性能：-25 × 5min , 折叠180° , 无裂纹。胶层与织物粘合强度：不小于780N/m靴底的耐刺穿性能：不小于780N靴底的电绝缘性能：不小于5000V靴的防水性能：浸水2h, 不渗水防化服抗水渗透性能：5只 , 3L/min水喷头冲刷15min,不渗透。整套服装的重量：不大于5kg.