

销量好的柴油机木柴粉碎机价格

产品名称	销量好的柴油机木柴粉碎机价格
公司名称	河南耕晖机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市中原区须水街道三十里铺村须水七小向南50米
联系电话	0371-55554445 15838053531

产品详情

移动式柴油动力树根粉碎机移动式柴油树根粉碎机柴油机牵引式粉碎机
柴油：<http://ghjx.wang/tags.php?/%E6%9F%B4%E6%B2%B9%E6%9C%BA/> 详情请咨询 15838053531

被用户给予好评的耕晖木材削片机

伴随着近年来木材粉碎机行业向精细化粉碎发展，河南耕晖机械的木材削片机市场占有率节节攀升。河南耕晖木材削片机成功案例涵盖了饲料养殖、生物质燃料生产、木头建材、造纸等行业，用来粉碎长纤维物料，如各种农作物木头、各类树枝树皮、荆条、牧草等等，耕晖机械木头粉碎机粉碎效率高得到用户的一致好评。耕晖机械自成立以来就吸纳了一大批粉碎技术专家，投入大量人力物力进行反复试验，积累了大量的实验数据，并据此进行木头粉碎机内部结构的不断改良。设计生产的木头粉碎机，其自动进料装置构成第一处理部位，进入粉碎机前的物料，经过多重压辊碾压，初步破坏木头表皮结构，再进入由铡切装置与揉搓装置组成的粉碎腔，物料在粉碎过程中要经受多次的反复冲击、揉搓，这个粉碎过程中物料的受力分析及相关受力模型，是来潜心研究的成果。在大量实验数据的基础上，耕晖的技术专家可根据不同物料有针对性地进行内部结构的细微调节，以达到最大限度地利用木头粉碎机的内部能量。在大量现场案例中，木头粉碎机在实际生产实践中表现出一系列的突出优势：

- (1)粉碎比大，丝化率高。
- (2)产量高、且单位产品能耗低。
- (3)木头粉碎机专家优化设计，干湿木头全部适应。
- (4)人性化设计，更换易损件省捷方便。
- (5)出料粒度可方便地进行调节。

移动式柴油动力树根粉碎机移动式柴油树根粉碎机柴油机牵引式粉碎机

操作木材饲料粉碎机设备的10个小技巧

木材粉碎机是一种先进的细碎粉碎设备，该系列产品在吸收多种木材粉碎机优点的基础上，充分运用

冲击、剪切、相互撞击、研磨等理论精心研制出来的。

木材粉碎机

木材粉碎机主要用于加工玉米芯、玉米秆、松木、杂木、扬木、杉木、竹木、锯末、树枝、树杈、树叶、烟叶、烟梗、烟茎、贝壳、钙粉、食用菌棒等物料，更加适合用于食用菌培养基中的锯末加工。同时该设备还可用于竹、茅草、锯末、高粱秆、报纸、纸箱、纸板等纤维质秆状物料的切屑。该木材粉碎机也可作刨花板、锯末板高密度板的原料生产用。该系列设备适合流动作业，广泛适用于中小型刨花板和纤维板生产企业的备料工段，也可用于个体户进行商品木片的生产。

木材粉碎机设备在工作时，物料在破碎腔内可得到充分而有效的细碎，产量高、能耗低、效率高、出料细碎均匀。并且在使用该设备时，噪声低、无污染，操作简单、维护方便。对于木材饲料粉碎机的一些安全使用技巧，有的朋友可能还不是很清楚，下面河南利鑫机械就给您介绍一下：

1、木材粉碎机应固定在地面上，可以用水泥来固定。如经常变动工作地点，粉碎机和电动机要安装在用角钢制成的机座上。

2、木材粉碎机安装后应仔细检查是否安装到位，检查有无安装的不够牢固的。电动机轴和粉碎机轴是否平行，同时要检查传动带松紧度是否合适。

3、木材粉碎机启动前，先用手转动转子，检查运转是否灵活正常，机壳内有无碰撞现象，转子的旋转方向是否正确，电机及粉碎机润滑是否良好等。

4、木材粉碎机不要经常更换带轮，以防转速过高或过低。

5、木材粉碎机启动后应先空转2到3分钟，无异常现象后再投料工作。

6、木材粉碎机送料要均匀，若发现有杂声、轴承与机体温度过高或向外喷料等现象，应立即停机检查，排除故障。

7、木材粉碎机工作前工作人员应仔细检查物料，防止金属、石块等硬物进入粉碎室引发事故。

8、送料时，工作人员应站在木材粉碎机侧面，以防被反弹出的杂物打伤。粉碎长茎秆时手不可抓得过紧，以防手被带入。

9、木材粉碎机在停机前先停止送料，待机内物料排除干净后，再切断电源停机。停机后要进行清扫和维护保养。

10、木材粉碎机作业300小时后，须清洗轴承，更换机油;装机油时，以满轴承座空隙的1/3为好，最多不得超过1/2。长时间停机时，应卸下传动带。河南利鑫机械温馨提示：饲料粉碎机的使用一定要注意，希望能够帮助到大家。

移动式柴油动力树根粉碎机 移动式柴油树根粉碎机 柴油机牵引式粉碎机

型号 进料口 功率(切刀长 粉碎刀 转速(r 出料粒 产量(净量(尺寸(

	(cm)	kw)	度数量 (c m)	数 (把)	/min)	度mm	kg/h)	kg)	长宽高cm)
GH500	15*17	7.5-11	9*4	12	2000	1-30mm	800-1500	240	140*65*75
GH600	18*24	15-18.5	12*4	12			1000-2500	360	150*80*95
GH700	23*26	22-30	15*4	12			1500-3000	480	160*90*105
GH800	25*30	37-45	20*4	12			2000-4000	640	190*110 *120
GH1000	32*34	55	23*8	16			2500-4500	1100	220*130 *140