

沙林树脂PC2000美国杜邦PC2000香水瓶料

产品名称	沙林树脂PC2000美国杜邦PC2000香水瓶料
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	27.00/公斤
规格参数	杜邦PC2000:高透明 沙林树脂:良好的耐磨性能、高透明 沙林树脂PC2000用途:高透明 香水瓶专用料
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

产品详情

沙林树脂PC2000美国杜邦PC2000香水瓶料价格

PC2000杜邦SURLYN应用:

(1)化妆品领域：香水瓶盖，霜、膏容器等。

(2)消费品领域：各种手柄，玩具如宠物口嚼物，冰桶，地塑料原料板。

(3)运动器材领域：高尔夫球壳，冲浪板，滑雪板表层，滑雪靴，滑冰靴，雪曲棍球头盔，鞋后跟内衬，牛仔竞技保护背心。

(4)其他领域：浮标，户外安全照明，玻璃制品表面涂层，管道螺丝保护盖，荧光灯表面保护。

PC2000杜邦SURLYN 树脂加工注意事项：

1、SURLYN 具有吸湿性，拆装后暴露在空气中过久，会影响成型的质量，所以在成型前请先烘干，烘干温度请控制在60~65 ‘ C，时间约6~8小时。

2、烘干设备中若无除湿设备请勿使用，否则加热只会让含水率上升。

3、射出成型时，请加冷却水降低成型温度，以控制硬度、结晶度等物性，防止结晶速度过快或不均产生的水波纹。

4、射出温度控制约在190~220 °C之间，模具温度约在10~15 °C(需外加冷冻水)，零件的冷却时间约射出时间的2~3倍。冷却时间长一点可使结晶较为完全，

避免零件变形。

5、压力请以饱压射出，因为原料流动性较低。

6、可以利用PE来增加硬度，不过添加量以5%为上限。

7、生产完后，请以PE清洗射出机料管，以免停机后再开造成设备损坏。

Surlyn PC2000/美国杜邦 物性表

规格用途

规格级别 钠离子聚合物,共聚物 外观颜色
注射成型

该料用途 备注说明

技术参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	比重	ASTMD792	0.970	g/cm
	密度	ISO1183	0.970	g/cm
	熔流率(熔体流动速率)(190 °C /2.16kg)	ASTMD1238	4.5	g/10min
		ISO1133	4.5	g/10min
热性能	IonType		Sodium	
	维卡软化温度	ASTMD1525	53.0	°C
		ISO306	53.0	°C
	熔融峰值温度 溶融温度(DSC)	ASTMD3418 ISO3146	84.0 84.0	°C °C