

# 密度计,电子密度计

产品名称	密度计,电子密度计
公司名称	扬州中朗机械科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中朗 型号:ZL-DH300 产地:扬州
公司地址	江都区陈庄工业园区润江路190号
联系电话	0514-85763667 13905251950

## 产品详情

一．设备名称：ZL-DH300橡塑胶比重仪

二．设备说明：

橡胶、塑胶、电线电缆、铝制品、塑料PVC颗粒、粉末冶金、矿物岩石、EVA发泡材料、剥离工业、金属制品、精密陶瓷、耐火材料、磁性材料、合金材料、机械零部件、金属回收、矿物与岩石、水泥制造、珠宝产业等新材料研究试验机。

三．符合标准：

ASTM D792、ASTM D297、GB/T1033、GB/T2951、GB/T3850、GB/T533、HG4-1468、JIS K6268、ISO 2781、ISO 1183、GB/T 611、GB/T11540、GB/T12206、GB/T5518 等标准规范

四．相关技术参数：

品牌扬州中朗

型号ZL-DH300

称重范围0.005~300g

密度精度0.001 g/cm<sup>3</sup>

密度范围0.001~99.999g/cm<sup>3</sup>

测量种类任何固体形态之密度----橡胶制品、塑胶制品、金属制品、塑料颗粒、薄膜、浮体、粉末、密封圈、发泡体、粘稠体、紧固件、管材、板材、玻璃...等类型产品。

测量原理阿基米德原理

测量时间约5秒

记忆方式 二个步骤记忆方式

比重测量架一体注塑成型专业比重测量架（尺寸：长17.6 mm × 宽10.5 mm × 高11.1mm）

测量水槽一体注塑成型专业透明水槽（尺寸：长16.9 mm × 宽9.8 mm × 高8.3mm）

结果显示密度、体积、含量百分比

参数设定水温设定、测量介质密度设定、物质主要材料及次要材料密度设定

校正方式单键自动校正、自动检测之功能

输出方式RS-232C标准通信接口、方便测试数据输出与打印

标准附件 主机、水槽、测量台、镊子、温度计、砝码、防风防尘罩、测颗粒配件一套、测浮体配件一套、电源变压器一个

选购附件DE-40打印机

电源 AC~220V / 50HZ