

塑料水分检测仪

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 塑料水分检测仪 |
| 公司名称 | 深圳冠亚水分仪科技有限公司长春分公司 |
| 价格 | 20000.00/1 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 长春市高新区中关村创新中心14楼1403室（注册地址） |
| 联系电话 | 13504007011 |

产品详情

由于国标干燥法检测样品水分含量操作步骤繁琐，时间长，可控因素少，针对这一问题冠亚科技有现公司研发快速水分测定仪，该仪器具有无易耗品，时间短，操作简单，携带方便，全自动测试，工作效率高，性能稳定，测试精准等优点。快速水分测定仪外表包装是采用防震泡棉与冠亚专用箱的精美搭配，具有防摔、防震等功能，更好的保护产品不受刮蹭，以便您更好地使用。粮食水分测定仪二、产品详细参数1、称重范围：0-60g可调试测试空间为3cm、5cm、10cm2、水分测定范围：0-100%3、称重最小读数：0.01gJK称重系统传感器4、样品质量：0.5-60g5、加热温度范围：起始-205 加热方式：可变混合式加热微调自动补偿温度15 6、水分含量可读性：0.001%7、显示参数：7种水分值、样品重量初值、终值、测定时间、温度初值、终值、判别时间8、双重通讯接口：RS 232（打印机）RS 232（计算机）9、外型尺寸：260×205×325(mm)10、电源：220V±2%11、频率：50Hz±10Hz12、重量：3.6 kg三、产品优势：1: 加热源寿命长，无易耗品、速度快、精度准确、操作简单2;可显示7种参数水分值、样品重量初值、终值、测定时间、温度初值、终值、判别时间3：外壳采用高分子材料，具有，防腐蚀，防电磁波干扰等优势4：操作3步：取样、按测试键，等结果（约3分钟左右）5；可检测不同类别样品：如片状、粉状、颗粒状、固含量等6:整机内部主要零配件从德国定制，提高稳定性和使用寿命