

华南供应微晶玻璃应力仪，二强玻璃应力仪SLP-2000一级代理商

产品名称	华南供应微晶玻璃应力仪，二强玻璃应力仪SLP-2000一级代理商
公司名称	深圳市田野仪器有限公司
价格	315000.00/套
规格参数	品牌:田野仪器 型号:SLP-2000 产地:日本
公司地址	深圳市宝安区宝安大道堂丰商务大厦5楼
联系电话	0755-2945548 13590123401

产品详情

全自动微晶玻璃应力测试仪、SLP-2000钠离子应力层检测仪器（含培训）、日本折原二次强化钠离子玻璃应力值测试仪，该款针对二强玻璃,微晶玻璃,锂铝硅玻璃等行业用户研发的新品,不仅继承了日本折原玻璃盖板应力仪产品一直以来稳定可...

SLP-2000散乱光应力测试仪为一款化学钢化钠离子玻璃内应力检测仪器，用于测量化学强化和微晶玻璃的内应力。该仪器采用无损检测方式，使用操作方便，既缩短了测量所需时间，又对玻璃生产过程进行及时监控，能很好的分析化学钢化玻璃的内应力分布情况，进而判断产品的钢化程度。

【仪器特点】

- 1.具有其他型号没有的较好的测量方法(激光束光弹性分析原理)。
- 2.自动测量，因测试者造成的个人误差小。
- 3.能够用电脑保存数据，便于品质管理。
- 4.相位图与应力的映射关系算法可设计。

- 5.使用LED光源，使用寿命长，达到10,000小时(以前500小时)。
- 6.使用了玻璃校准片因此可将机器误差控制到较小。
- 7.能够用电脑自动保存数据，便于品质管理。
- 8.实现连续测量的同时并根据设置区间自动判断合格/不合格。
- 9.在连续测量时系统自动保存测量的数据，并累计测量数目(合格数目/不合格数目)。
- 10.除了连续测量，也可以自由选择单次测量、手动测量等测量方式。

【技术参数】

- 1.测定对象：化学强化玻璃、化学2次强化玻璃、物理强化玻璃
- 2.测定形状：平面-1000R 10*10mm以上
- 3.测定范围：应力值0-2000Mpa、应力层高度10-600 μ m
- 4.测定分辨能力：应力 5Mpa 高度5 μ m
- 5.测定精度：从表面算起50 μ m之后 应力值 \pm 10MPa高度 \pm 10 μ m (以标准片为基准)
- 6.光源：LD 520nm 30mW Glass3B 棱镜：S-LAL-10 ND=1.72
- 7.PC：*** (Windows 10、测量软件已安装)
- 8.电源：AC220V \pm 5V 高等
- 9.尺寸：300 \times 600 \times 200mm
- 10.重量：约 16kg

